

Feindrahtklammer

H19

10 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 381983
Art.-Nr. 381983



Funktionsbeschreibung

Die hochwertigen ARROW Qualitäts-Feindrahtklammern H19 sind ideal zur Befestigung von Stoffen und Gewebe und kompatibel mit geeigneten Hammertackern. In unterschiedlichen Längen als je 1000er oder 5000er Packung erhältlich.

Technische Daten

Produktart Tools	Klammer	Abmessungen (L x B x H)	11 x 1 x 10 mm
Klammernart Arrow	Feindraht	VPE1, Nettogewicht	0,069 kg
Klammerntyp Arrow	H19	VPE1, EAN	0079055381983
Verpackung	Faltschachtel	Zolltarifnummer	83052000
Werkstoff	Stahl	Verpackungsinhalt	1000