



Funktionsbeschreibung

Die Blindnietzange RT187 ist die ideale Lösung für Arbeiten dort, wo herkömmliche Nietzangen an ihre Grenzen stoßen. Der 360° drehbare Schwenkkopf ermöglicht präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. Perfekt für Montage-, Reparatur- und DIY-Projekte mit Aluminium, Leder oder Stoff – flexibel, zuverlässig und praxisgerecht.

Technische Daten

Produktart Tools	Nietzange	Rückholfeder für einfachen Dornauswurf	Ja
Klammernart Arrow	Niete	Werkstoff	Stahl
Nietentyp Arrow	RA2, RA3, RA4, RA5	Abmessungen (L x B x H)	230 x 33 x 102 mm
Material Hebel	Gummiert	VPE1, Nettogewicht	0,583 kg
Verpackung	Faltschachtel	VPE1, EAN	0079055187004
Griffverriegelung	Ja	VPE2 (KAR), Inhalt	6
4 integrierte Wechsel-Mundstücke	Ja	Zolltarifnummer	82032000
1-Hand Bedienung	Ja		

Zubehör

EAN 0079055 819585	Blindniete-Set
EAN 0079055 723066	R A3 3x6 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 308003	R A3 3x8 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 301004	R A3 3x10 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 723073	R A3 3x6 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 723080	R A3 3x8 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 723097	R A3 3x10 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 724117	R A4 4x8 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 724063	R A4 4x6 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 724070	R A4 4x8 mm, 50 Stk.

Zubehör

EAN 0079055 724087	R A4 4x10 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 724094	R A4 4x12 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 724100	R A4 4x6 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 724124	R A4 4x10 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 724131	R A4 4x12 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 725114	R A5 5x8 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 725121	R A5 5x10 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 725138	R A5 5x12 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 001119	R A5 5x10 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 001102	R A5 5x12 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 001133	R A5 5x8 mm, 100 Stk.