



Funktionsbeschreibung

Blindnietzange TR190 – 3-in-1 Lösung für schnelle Nietarbeiten. Die Blindnietzange TR190 ist die perfekte Wahl für alle, die effizient, robust und ohne Werkzeugwechsel arbeiten möchten. Die 3-in-1 Blindnietzange aus langlebigem Stahl überzeugt mit großer Hebelwirkung und ermöglicht kraftvolle, saubere Nietverbindungen bei Montage-, Reparatur- und DIY-Arbeiten. Dank universellem Mundstück sind Blindnieten der Größen A3, A4 und A5 sofort einsatzbereit – ganz ohne Umrüsten.

Technische Daten

Produktart Tools	Nietzange	Rückholfeder für einfachen Dornauswurf	Ja
Klammernart Arrow	Niete	Werkstoff	Stahl
Nietentyp Arrow	RA4, RA3, RA5	Abmessungen (L x B x H)	257 x 24 x 79 mm
Material Hebel	Gummiert	VPE1, Nettogewicht	0,432 kg
Griffverriegelung	Nein	VPE1, EAN	0079055819219
4 integrierte Wechsel-Mundstücke	Ja	VPE2 (KAR), Inhalt	6
1-Hand Bedienung	Ja	Zolltarifnummer	82032000

Zubehör

EAN 0079055 819585	Blindniete-Set
EAN 0079055 723066	R A3 3x6 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 308003	R A3 3x8 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 301004	R A3 3x10 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 723073	R A3 3x6 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 723080	R A3 3x8 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 723097	R A3 3x10 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 724117	R A4 4x8 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 724063	R A4 4x6 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 724070	R A4 4x8 mm, 50 Stk.

Blindnietzange

RT190

EAN 0079055 819219

Art.-Nr. 819219



Zubehör

EAN 0079055 724087	R A4 4x10 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 724094	R A4 4x12 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 724100	R A4 4x6 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 724124	R A4 4x10 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 724131	R A4 4x12 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 725114	R A5 5x8 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 725121	R A5 5x10 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 725138	R A5 5x12 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 001119	R A5 5x10 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 001102	R A5 5x12 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 001133	R A5 5x8 mm, 100 Stk.