



Funktionsbeschreibung

Blindnietzange RT188 – Einhand-Nietzange für eine Vielzahl von Projekten. Die Blindnietzange RT188 ist ein vielseitiges Einstiegs-Werkzeug für präzise Nietverbindungen bei Montage, Reparatur und DIY-Arbeiten. Dank der Einhandbedienung und des kompakten Designs lässt sie sich bequem bedienen, während die vier Mundstücke mit Farbcode schnell und ohne Werkzeug gewechselt werden können. Die robuste Stahlkonstruktion mit komfortablem Griff sorgt für sicheren Halt und lange Lebensdauer – ideal für Metall, Blech, Stoff oder Leder.

Technische Daten

Produktart Tools	Nietzange	Rückholfeder für einfachen Dornauswurf	Ja
Klammernart Arrow	Niete	Farbe	Rot
Nietentyp Arrow	RA4, RA2, RA3, RA5	Werkstoff	Stahl
Material Hebel	Gummiert	Abmessungen (L x B x H)	208 x 28 x 103 mm
Verpackung	Faltschachtel	VPE1, Nettogewicht	0,494 kg
Griffverriegelung	Ja	VPE1, EAN	0079055819202
4 integrierte Wechsel-Mundstücke	Ja	VPE2 (KAR), Inhalt	6
1-Hand Bedienung	Ja	Zolltarifnummer	82032000

Zubehör

EAN 0079055 723066	R A3 3x6 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 308003	R A3 3x8 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 301004	R A3 3x10 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 723073	R A3 3x6 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 723080	R A3 3x8 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 723097	R A3 3x10 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 724117	R A4 4x8 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 724063	R A4 4x6 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 724070	R A4 4x8 mm, 50 Stk.

Zubehör

EAN 0079055 724087	R A4 4x10 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 724094	R A4 4x12 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 724100	R A4 4x6 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 724124	R A4 4x10 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 724131	R A4 4x12 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 725114	R A5 5x8 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 725121	R A5 5x10 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 725138	R A5 5x12 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 001119	R A5 5x10 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 001102	R A5 5x12 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 001133	R A5 5x8 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 819585	Blindniete-Set