



Funktionsbeschreibung

ARROW Blindnietadapter RA1 – Verwandle jede Bohrmaschine in eine Profi-Nietzange Mit dem ARROW Blindnietadapter RA1 wird jede Bohrmaschine und jeder Akkuschrauber im Handumdrehen zu einem kraftvollen Niet-Werkzeug. Schnell, zuverlässig und kinderleicht zu bedienen – ideal für Handwerker, Monteure und DIY-Bastler, die auf Präzision und Effizienz setzen.

Technische Daten

Produktart Tools	Nietzange	Farbe	Rot
Klammernart Arrow	Niete	Werkstoff	Kunststoff
Nietentyp Arrow	RA3	VPE1, Nettogewicht	0,416 kg
Verpackung	Faltschachtel	VPE1, EAN	0079055001096
Griffverriegelung	Nein	VPE2 (KAR), Inhalt	6
1-Hand Bedienung	Nein	Zolltarifnummer	83082000

Zubehör

EAN 0079055 819585	Blindniete-Set
EAN 0079055 723066	R A3 3x6 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 308003	R A3 3x8 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 301004	R A3 3x10 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 723073	R A3 3x6 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 723080	R A3 3x8 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 723097	R A3 3x10 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 724117	R A4 4x8 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 724063	R A4 4x6 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 724070	R A4 4x8 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 724087	R A4 4x10 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 724094	R A4 4x12 mm, 50 Stk.

Blindnietadapter

RA1

EAN 0079055 001096

Art.-Nr. 001096



Zubehör

EAN 0079055 724100	R A4 4x6 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 724124	R A4 4x10 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 724131	R A4 4x12 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 725114	R A5 5x8 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 725121	R A5 5x10 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 725138	R A5 5x12 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 001119	R A5 5x10 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 001102	R A5 5x12 mm, 100 Stk.
EAN 0079055 001133	R A5 5x8 mm, 100 Stk.