

RNT1

Faltschachtel
EAN 0079055 401353
Art.-Nr. 401353



Funktionsbeschreibung

Blindnietmutternzange RNT1 – Nietwerkzeug für starke Gewindeverbindungen. Die ARROW RNT1 ermöglicht das einfache Setzen von Blindnietmuttern in Metall, Kunststoff oder dünnen Werkstoffen – perfekt für Reparaturen, Montage und DIY-Projekte. Mit ergonomischem Design, robuster Bauweise und kompakter Form arbeitet sie auch an engen Stellen präzise. Ideal für Profis und Heimwerker, die stabile Gewindeverbindungen bei einseitigem Zugang benötigen.

Technische Daten

Produktart Tools	Nietmutternzange	Farbe	Rot
Klammernart Arrow	Nietmutter	Farbe, Sekundär	Schwarz
Nietmuttertyp Arrow	RN M4, RN M5, RN M6	Werkstoff	Stahl
Material Hebel	Gummiert	VPE1, Nettogewicht	0,582 kg
Verpackung	Faltschachtel	VPE1, EAN	0079055401353
Griffverriegelung	Ja	VPE2 (KAR), Inhalt	6
1-Hand Bedienung	Ja	Zolltarifnummer	82032000

Zubehör

EAN 0079055 762669	RN M4 6x10,5 mm, 20 Stk.
EAN 0079055 762607	RN M4 6x10,5 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 762768	RN M5 7x11,5 mm, 20 Stk.
EAN 0079055 762614	RN M5 7x11,5 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 762966	RN M6 9x15 mm, 20 Stk.
EAN 0079055 762621	RN M6 9x15 mm, 50 Stk.
EAN 0079055 762645	Blindnietmuttern-Set