www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

GE 6 X-EC

Wand- und Deckenschleifer Exzenter-Giraffe®

Bestell-Nr. 534652

GTIN 4030293284920



- Die Exzenterbewegung ist ideal für eine kontrollierte Führung auf der Oberfläche, ein feines Schleifbild und randnahes Arbeiten. Somit entsteht ein perfektes Oberflächen-Finishing
- Leichtgewicht: Carbon ist ein besonders leichtes Material, was dazu führt, dass der Wand- und Deckenschleifer insgesamt weniger Gewicht hat. Dadurch wird die Belastung für den Benutzer reduziert und die Ermüdung beim Schleifen über längere Zeiträume minimiert
- Diese außergewöhnlich leichte Maschine bietet einen einzigartigen Bedienkomfort. Der Wand- und Deckenschleifer ist optimal ausbalanciert, was eine perfekte Führung ermöglicht, da das Gewicht gleichmäßig über den Schleifer verteilt ist. Die Handhabung ist äußerst angenehm dank des ergonomisch geformten Führungsrohrs aus Carbon sowie der Softgripeinlage an Haupt- und Spatenhandgriff
- Mit verschleißfreier Tellerbremse für kontrolliertes Ansetzen an der Oberfläche, dadurch werden Beschädigungen verhindert
- Ein sehr flacher, kardanisch gelagerter Schleifkopf mit einem Schwenkbereich von 160° ermöglicht eine hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken
- Der Schleifkopf mit dem innovativen Schleifteller passt sich sehr gut an die zu schleifende Oberfläche an und verleiht zudem noch ein spürbar verbessertes Schleifgefühl. Durch die hohe Flexibilität der Giraffe® muss kein unnötiger Druck ausgeübt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Variable Drehzahl, in Stufen von 1-6 einstellbar mit Power LED-Anzeige
- Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit
- Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
- Sehr effektive Absaugung durch spezielles Lochbild des Trägertellers verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit Volumenstrom-Optimierung am Führungsrohr mit dem FLEX Clip-System, antistatisch in Verbindung mit einem Antistatik-Saugschlauch
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter



Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	5600 - 8500 1/min
Leerlaufhubzahl	11200 - 17000 1/min
Hub	4 mm
Neigungswinkel Kopf	160°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	4,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang

1 Schutzauflage (534323)
1 Transporttasche (532234)
1 Zentrierhilfe GE 6 (535461)