

Gigaset EASY 500

Gigaset EASY 500: Das barrierefreie Seniorentelefon für mehr Sicherheit und Komfort

Highlights:

- **Manueller SOS-Ruf:** Kontaktieren Sie bis zu 4 hinterlegte Nummern im Freisprechmodus für schnelle und einfache Notfallkommunikation.
- **Barrierefreiheit:** Benutzerfreundliche Bedienung speziell für Senioren – mit einer intuitiven 2-Wege-Navigationstaste für mühelose Handhabung.
- **Sprechende Wahlkosten:** Vermeiden Sie Fehleingaben durch akustische Bestätigung der gewählten Nummern.
- **Personalisierte Anruferansage:** Lassen Sie sich Anrufer mit einer selbst aufgenommenen Ansage ankündigen und erkennen Sie wichtige Kontakte sofort.
- **Großes 2,2" Farbdisplay:** Extra kontrastreiches und helles Display für optimale Lesbarkeit
- **Extra-Laut-Taste:** Seitlich am Mobilteil für sofortige Lautstärkeerhöhung bei Bedarf.
- **Optische Anrufsignalisierung:** Zusätzliches visuelles Signal für eingehende Anrufe.
- **Drei Direktwahlkosten (A, B, C):** Für schnellen Zugriff auf die wichtigsten Kontakte.



MADE
IN
GERMANY



Das Gigaset EASY 500 bietet durchdachte Komfortfunktionen für maximale Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit. Besonders für Senioren oder Menschen mit besonderen Anforderungen sorgt es mit intuitiver Bedienung, sprechenden Wahlkosten und personalisierten Anruferansagen für mehr Komfort. Der manuelle SOS-Ruf ermöglicht schnelle Hilfe, während die Extra-Laut-Taste und optische Anrufsignalisierung die Erreichbarkeit optimieren.

Manueller SOS-Ruf

Im Notfall schnell handeln: Per Tastendruck werden bis zu 4 hinterlegte Nummern automatisch im Freisprechmodus angerufen, sodass schnelle Hilfe gewährleistet ist. Falls die erste gewählte Telefonnummer nicht erreichbar ist, wird automatisch die nächste Nummer gewählt – solange, bis eine Verbindung hergestellt wird. Zudem sorgt die Freisprechfunktion dafür, dass Sie auch in schwierigen Situationen ohne den Hörer ans Ohr nehmen zu müssen kommunizieren können.

Sprechende Wahlkosten & personalisierte Anruferansage

Sicher und komfortabel telefonieren: Jede gedrückte Taste wird akustisch angesagt, um Fehleingaben zu vermeiden und die Bedienung zu erleichtern. Zusätzlich ermöglicht die individuelle Anruferansage, hinterlegte Sprachaufnahmen für Kontakte abzuspielen – so erkennen Sie Anrufer sofort, ohne auf das Display schauen zu müssen.

Großes 2,2" Farbdisplay

Dank hochauflösendem Farbdisplay mit Lupenfunktion sind Zahlen und Texte besonders gut lesbar, für eine mühelose Navigation. Die kontrastreiche Darstellung und der Jumbo-Modus sorgen für eine noch bessere Lesbarkeit, ideal für eine komfortable Nutzung in jeder Situation.

Schneller Zugriff & großes Telefonbuch

Mit drei Direktwahlkosten (A, B, C) erreichen Sie Ihre wichtigsten Kontakte mit nur einem Knopfdruck. Zudem bietet das großzügige Telefonbuch Platz für bis zu 200 Namen mit jeweils 3 Telefonnummern – für maximale Erreichbarkeit und einfache Verwaltung.

Gigaset

Technische Spezifikationen

Bestell- informationen	Farbe	Black
-----------------------------------	--------------	-------

Funktionen	SOS-Funktion	Mit der Direktwahltaste „SOS“ kann ein Notruf an bis zu vier hinterlegte Telefonnummern gesendet werden. Wird die zuerst gewählte Nummer nicht erreicht, wählt das Gigaset EASY 500 automatisch die nächste gespeicherte Nummer, bis eine Verbindung hergestellt wird.
	Sicherheitsanruf	Autorisierte Personen (z. B. Angehörige) können nach Eingabe eines PINs und doppelter Authentifizierung im Notfall in den Raum hineinhören und über den Freisprechmodus mit der betroffenen Person kommunizieren.
	Sprachunterstützte Anrufer-ID	Individuelle Nummern- oder Namensansage durch selbst erstellte Audio-Aufnahmen für Telefonbucheinträge – für eine akustische Visitenkarte und eine noch persönlichere Anruferkennung.
	Sprechende Tasten	Akustische Rückmeldung jeder gedrückten Taste zur Vermeidung von Fehleingaben und zur Unterstützung einer sicheren Bedienung.
	Simple-Menü-Funktion	Ermöglicht eine benutzerfreundliche Anpassung der Menüanzeige, indem nur relevante Funktionen sichtbar bleiben. Durch das Ausblenden komplexer Einstellungsmenüs wird die Bedienung erheblich vereinfacht und eine Überforderung des Nutzers vermieden.
	Vertrauenswürdige Anrufer	Das Gigaset EASY 500 signalisiert eingehende Anrufe bekannter Kontakte mit grün leuchtendem Display. So sind vertrauenswürdige Anrufer auf einen Blick erkennbar. Voraussetzung ist, dass die Kontakte im internen Telefonbuch gespeichert sind und die Bedienungshilfe „Seriöser Anrufer“ im Menü aktiviert wurde.
	Installationsassistent	Geführte Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine einfache und schnelle Ersteinrichtung.
	Eingabe-Assistent für Telefonkontakte	Unterstützt eine einfache und intuitive Erstellung neuer Kontakte für eine komfortable Verwaltung des Telefonbuchs.
	Wecker	Wecker mit einstellbarer Melodie
	Kalender	Kalender mit Erinnerungsfunktion

Audio	Hörgerätekompatibel	Ja, HAC
	Akustik	Erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch im Freisprechmodus
	Verstärkungsmodus	Für extra laute Lautstärkeeinstellung
	Akustikprofile	2 akustische Profile für optimales Hören (hoch/tief)
	Ausgabe Klingeltöne	Über den Freisprech-Lautsprecher
	Freisprechmodus	Am Mobilteil
	Warntöne	- Reichweitenwarnton - Tastenton oder Batterie nahezu leer
	Hinweistöne	- Tastentöne - Bestätigungston

Display	Typ	Beleuchtetes grafisches TFT-Display
	Größe	44 x 35 mm (H x B), 2,2" diagonal, 6 Zeilen
	Auflösung	176 x 220 Pixel
	Technologie	TFT
	Anzahl Farben	64.000 Farben
	Farbschemata	Schwarz, Weiß, Grün, Blau
	Individuell anpassbare Displaybeleuchtung	Das Display kann in fünf Helligkeitsstufen eingestellt werden und verfügt über eine Zeiteinstellung mit automatischer Deaktivierung für optimalen Komfort und Energieeffizienz.

Tastatur	Typ	Ergonomische Tastatur mit großen Tasten und 2-Wege-Navigationstaste
	Bedienung	Sichere Bedienung durch große Einzeltasten mit großem Aufdruck und farblichen Displaytasten (grün/rot)
	Tastaturbeleuchtung	• Beleuchtete Tastatur • Beleuchtete Abheben-/Auflegentaste, inkl. Freisprechfunktion
	Funktionstasten	• 2-Wege-Navigationstaste • SOS-Notruf für 4 Nummern über SOS-Taste • 3 Direktwahltasten

Signalisierung & Displayanzeigen	Anrufanzeige	Mit Telefonnummer oder Name (CLIP/CNIP)
	Optische Anrufanzeige	• Im Display • Blinkende LED am Mobilteil
	Klingeltöne	• 18 im Handset • Individuelle Klingeltöne für interne, externe und VIP Anrufe
	Lautstärkestufen	• 5 Lautstärkestufen + Crescendo
	Displayanzeige im Ruhezustand	• Datum, Uhrzeit und Wochentag • Ladezustand • Neue Nachrichten • Display-Taste für Schnellzugriff ausgewählter Funktionen
	Displayanzeige im Telefongespräch	Anzeige der Anrufdauer
	Bildschirmschoner	Analoge Uhr, digitale Uhr oder digitale Uhr mit Datum
	Menüsymbole	Hauptmenü mit einem großen Menüsymbol pro Bildschirm
	Jumbo-Modus	Größere Schriftart für Wahl und Telefonbuch
	Gerätenamen	Frei wählbarer Intern Name (z.B. „Küche“)

Telefon & Wählfunktionen	Größe	Telefonbuch für bis zu 200 Kontakte (Vorname, Nachname, Telefonnummer jeweils für zu Hause, im Büro und auf dem Smartphone)
	VIP-Kontakte	Sie können einzelnen Namen in Ihrem Telefonbuch diesen Status zuweisen. Somit haben Sie die Möglichkeit, diesen Anrufern eine gesonderte Ruftonmelodie zuzuweisen und von anderen ("normalen") Anrufern zu unterscheiden.
	Anrufvorbereitung	Eingabe der Nummer vor dem eigentlichen Wahl-Verfahren) mit Korrekturmöglichkeit
	Wahlwiederholung-Speicher	Die 20 letzten Rufnummern
	Automatische Wahlwiederholung	Ja
	Wahlverfahren	• Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF) • Impulswahlverfahren (I WV)
	Unterstützung von Vorwahlziffern	Ja
	Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen	Ja

Anrufschutz	Sperrliste	15 Einträge auf der Sperrliste für unerwünschte Anrufe (Spam-Anrufe)
	Unterdrückung anonymer Anrufe	Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
	Individuelle Klingeltöne	Zur Unterscheidung von externen und internen Anrufen

Menü	Einstellungen	Individuell konfigurierbares Menü & „Simple Menü Funktion“
	Menüführung	Intuitive Menüführung für eine einfache Bedienung
	Darstellung	Übersichtliches Hauptmenü mit nur einem Symbol pro Bildschirm
	Bedienung	Einfache Bedienung über textbasierte Untermenüs und Displaytasten
	Sprachen im Mobilteil	GER, ENG, FRA, ITA, ESP, PRT, NLD, DAN, NOR, SWE, FIN, CZE, SLO, POL, TUR, GRC, HUN, RUS, HRV, SLV, ROU, SRP, CAT, BUL, BOS, UKR

Verpasste Anrufe & Anruferlisten	Meldungen	Die Displaymeldung und blinkende Nachrichtentaste zeigen verpasste Anrufe an und bietet bequemen Zugang zur Nachrichtenliste
	Anruferliste	60 Einträge mit Telefonnummer (CLIP) und Uhrzeit für alle Anrufe
	Direktwahl aus der Anruferliste	Ja

Funktionen bei der Verwendung mehrerer Mobilteile	Interne Telefonate	Interner Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
	2 gleichzeitige Anrufe	1 externer und 1 interner Anruf zwischen 2 Mobilteilen
	Telefonbuch-Übertragung	Übertragung des Telefonbuchs zwischen verschiedenen Gigaset-Mobilteilen
	Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen	Ja

ECO DECT	Reduzierung der Sendeleistung	Automatische Reduzierung der Sendeleistung in Abhängigkeit vom Abstand zwischen Mobilteil und der Basisstation
	Strahlungsfrei	Strahlungsfrei im Bereitschaftsmodus, auch wenn mehrere Mobilteile verwendet werden, solange alle registriert sind.

Stromversorgung	Netzteil	230V Steckernetzteil
	Akku-Art	2 x AAA (NiMH), wiederaufladbar
	Austauschbare Akkus	Ja
	Bereitschaftszeit	Bis zu 300 Std.
	Sprechzeit	Bis zu 14 Std.
	Ladezeit	Ca. 8 Stunden

Konnektivität	Anschluss	a/b (Analog)
	Einsatz	Hauptanschluss (PSTN)
	Standards	• DECT • GAP

Reichweiten	In Gebäuden	Bis zu 50m
	Im Freien	Bis zu 300m

Abmessungen & Gewichte	Gerät	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
	Mobilteil	173 mm	55 mm	27 mm	132 g (inkl. Akkus)
	Basisstation	49 mm	88 mm	104 mm	72 g (inkl. Akkus)

Lieferumfang	1x	Gigaset EASY 500 Basisstation
	1x	Gigaset EASY 500H Mobilteil
	1x	Steckernetzteil für die Basisstation
	1x	Telefonanschlusskabel
	2x	AAA wiederaufladbare Akkus (NiMH)
	1x	Akkudeckel
	1x	Bedienungsanleitung

Datenblatt 13.02.2026
Version