

Gigaset EASY 500A

Gigaset EASY 500A: Das barrierefreie Seniorentelefon für mehr Sicherheit und Komfort

Highlights:

- **Manueller SOS-Ruf:** Kontaktieren Sie bis zu 4 hinterlegte Nummern im Freisprechmodus für schnelle und einfache Notfallkommunikation.
- **Integrierter Anrufbeantworter:** Mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 30 Minuten speichert der Anrufbeantworter alle eingehenden Mitteilungen zuverlässig.
- **Barrierefreiheit:** Benutzerfreundliche Bedienung speziell für Senioren – mit einer intuitiven 2-Wege-Navigationstaste für mühelose Handhabung.
- **Sprechende Wahltasten:** Vermeiden Sie Fehleingaben durch akustische Bestätigung der gewählten Nummern.
- **Personalisierte Anruferansage:** Lassen Sie sich Anrufer mit einer selbst aufgenommenen Ansage ankündigen und erkennen Sie wichtige Kontakte sofort.
- **Großes 2,2" Farbdisplay:** Extra kontrastreiches und helles Display für optimale Lesbarkeit
- **Extra-Laut-Taste:** Seitlich am Mobilteil für sofortige Lautstärkerhöhung bei Bedarf.
- **Optische Anrufsinalisierung:** Zusätzliches visuelles Signal für eingehende Anrufe.
- **Drei Direktwahltasten (A, B, C):** Für schnellen Zugriff auf die wichtigsten Kontakte.



MADE
IN
GERMANY



Das Gigaset EASY 500A bietet durchdachte Komfortfunktionen und einen Anrufbeantworter für maximale Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit. Besonders für Senioren oder Menschen mit besonderen Anforderungen sorgt es mit intuitiver Bedienung, sprechenden Wahl-tasten und personalisierten Anruferansagen für mehr Komfort. Der manuelle SOS-Ruf ermöglicht schnelle Hilfe, während die Extra-Laut-Taste und optische Anrufsinalisierung die Erreichbarkeit optimieren.

Manueller SOS-Ruf

Im Notfall schnell handeln: Per Tastendruck werden bis zu 4 hinterlegte Nummern automatisch im Freisprechmodus angerufen, sodass schnelle Hilfe gewährleistet ist. Falls die erste gewählte Telefonnummer nicht erreichbar ist, wird automatisch die nächste Nummer gewählt – solange, bis eine Verbindung hergestellt wird. Zudem sorgt die Freisprechfunktion dafür, dass Sie auch in schwierigen Situationen ohne den Hörer ans Ohr nehmen zu müssen kommunizieren können.

Integrierter Anrufbeantworter

Verpassen Sie keine wichtigen Nachrichten: Mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 30 Minuten speichert der Anrufbeantworter alle eingehenden Mitteilungen zuverlässig. Die einfache Bedienung an der Basisstation und am Mobilteil sorgt für maximalen Komfort. Neue Nachrichten werden sowohl am Mobilteil als auch an der Basisstation angezeigt, damit Sie jederzeit informiert bleiben.

Gigaset

Technische Spezifikationen

Bestell- informationen	Farbe	Black
---------------------------	-------	-------

Funktionen	SOS-Funktion	Mit der Direktwahltaste „SOS“ kann ein Notruf an bis zu vier hinterlegte Telefonnummern gesendet werden. Wird die zuerst gewählte Nummer nicht erreicht, wählt das Gigaset EASY 500A automatisch die nächste gespeicherte Nummer, bis eine Verbindung hergestellt wird.
	Sicherheitsanruf	Autorisierte Personen (z. B. Angehörige) können nach Eingabe eines PINs und doppelter Authentifizierung im Notfall in den Raum hineinhören und über den Freisprechmodus mit der betroffenen Person kommunizieren.
	Sprachunterstützte Anrufer-ID	Individuelle Nummern- oder Namensansage durch selbst erstellte Audio-Aufnahmen für Telefonbucheinträge – für eine akustische Visitenkarte und eine noch persönlichere Anruferkennung.
	Sprechende Tasten	Akustische Rückmeldung jeder gedrückten Taste zur Vermeidung von Fehleingaben und zur Unterstützung einer sicheren Bedienung.
	Simple-Menü-Funktion	Ermöglicht eine benutzerfreundliche Anpassung der Menüanzeige, indem nur relevante Funktionen sichtbar bleiben. Durch das Ausblenden komplexer Einstellungsmenüs wird die Bedienung erheblich vereinfacht und eine Überforderung des Nutzers vermieden.
	Vertrauenswürdige Anrufer	Das Gigaset EASY 500A signalisiert eingehende Anrufe bekannter Kontakte mit grün leuchtendem Display. So sind vertrauenswürdige Anrufer auf einen Blick erkennbar. Voraussetzung ist, dass die Kontakte im internen Telefonbuch gespeichert sind und die Bedienungshilfe „Seriöser Anrufer“ im Menü aktiviert wurde.
	Installationsassistent	Geführte Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine einfache und schnelle Ersteinrichtung.
	Eingabe-Assistent für Telefonkontakte	Unterstützt eine einfache und intuitive Erstellung neuer Kontakte für eine komfortable Verwaltung des Telefonbuchs.
	Einfache Installation	Auspacken, Anschließen und Anrufen (Mobilteil ist ab Werk angemeldet)
	Wecker	Wecker mit einstellbarer Melodie
	Kalender	Kalender mit Erinnerungsfunktion

Audio	Hörgerätekompatibel	Ja, HAC
	Akustik	Erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch im Freisprechmodus
	Verstärkungsmodus	Für extra laute Lautstärkeeinstellung
	Akustikprofile	2 akustische Profile für optimales Hören (hoch/tief)
	Ausgabe Klingeltöne	Über den Freisprech-Lautsprecher
	Freisprechmodus	Am Mobilteil
	Warntöne	- Reichweitenwarnton - Tastenton oder Batterie nahezu leer
	Hinweistöne	- Tastentöne - Bestätigungston

Display	Typ	Beleuchtetes grafisches TFT-Display
	Größe	44 x 35 mm (H x B), 2,2" diagonal, 6 Zeilen
	Auflösung	176 x 220 Pixel
	Technologie	TFT
	Anzahl Farben	64.000 Farben
	Farbschemata	Schwarz, Weiß, Grün, Blau

	Individuell anpassbare Displaybeleuchtung	Das Display kann in fünf Helligkeitsstufen eingestellt werden und verfügt über eine Zeiteinstellung mit automatischer Deaktivierung für optimalen Komfort und Energieeffizienz.
Anrufbeantworter	Anzahl	1x integrierter Anrufbeantworter
	Aufzeichnungsdauer	- Bis zu 30 Minuten Aufzeichnungsdauer - Voreingestellte Aufzeichnungslänge je Nachricht: bis zu 3 Minuten
	Bedienung	Einfache Bedienung des Anrufbeantworters an der Basisstation und am Mobilteil
	Ansagen	- Eine individuelle Ansage aufnehmbar (bis zu 170 Sekunden) - Standardansage voreingestellt (plug & play)
	Benachrichtigung	Benachrichtigung von neuen Nachrichten über das Mobilteil und der Basisstation
	Rufannahme	Einstellbare Rufannahme: Sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
	Mithören	Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil und der Basisstation
	Netzausfallschutz	Aufnahmen sind unbegrenzt gegen Stromausfälle geschützt
Tastatur	Typ	Ergonomische Tastatur mit großen Tasten und 2-Wege-Navigationstaste
	Bedienung	Sichere Bedienung durch große Einzeltasten mit großem Aufdruck und farblichen Displaytasten (grün/rot)
	Tastaturbeleuchtung	- Beleuchtete Tastatur - Beleuchtete Abheben-/Auflegentaste, inkl. Freisprechfunktion
	Funktionstasten	2-Wege-Navigationstaste - SOS-Notruf für 4 Nummern über SOS-Taste 3 Direktwahlstasten
Signalisierung & Displayanzeigen	Anrufanzeige	Mit Telefonnummer oder Name (CLIP/CNIP)
	Optische Anrufzeige	- Im Display - Blinkende LED am Mobilteil
	Klingeltöne	18 im Handset 7 in der Basisstation - Individuelle Klingeltöne für interne, externe und VIP Anrufe
	Lautstärkestufen	5 Lautstärkestufen + Crescendo
	Displayanzeige im Ruhezustand	- Datum, Uhrzeit und Wochentag - Ladezustand - Neue Nachrichten - Display-Taste für Schnellzugriff ausgewählter Funktionen
	Displayanzeige im Telefongespräch	Anzeige der Anrufdauer
	Bildschirmschoner	Analoge Uhr, digitale Uhr oder digitale Uhr mit Datum
	Menüsymbole	Hauptmenü mit einem großen Menüsymbol pro Bildschirm
	Jumbo-Modus	Größere Schriftart für Wahl und Telefonbuch
	Gerätenamen	Frei wählbarer Intern Name (z.B. „Küche“)
Anrufschutz	Sperrliste	15 Einträge auf der Sperrliste für unerwünschte Anrufe (Spam-Anrufe)
	Unterdrückung anonymer Anrufe	Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
	Individuelle Klingeltöne	Zur Unterscheidung von externen und internen Anrufen

Menü	Einstellungen	Individuell konfigurierbares Menü & „Simple Menü Funktion“
	Menüführung	Intuitive Menüführung für eine einfache Bedienung
	Darstellung	Übersichtliches Hauptmenü mit nur einem Symbol pro Bildschirm
	Bedienung	Einfache Bedienung über textbasierte Untermenüs und Displaytasten
	Sprachen im Mobilteil	GER, ENG, FRA, ITA, ESP, PRT, NLD, DAN, NOR, SWE, FIN, CZE, SLO, POL, TUR, GRC, HUN, RUS, HRV, SLV, ROU, SRP, CAT, BUL, BOS, UKR
	Sprachen in der Basisstation	ENG, FRA, GER, ITA, NLD

Telefon & Wählfunktionen	Größe	Telefonbuch für bis zu 200 Kontakte (Vorname, Nachname, Telefonnummer jeweils für zu Hause, im Büro und auf dem Smartphone)
	VIP-Kontakte	Sie können einzelnen Namen in Ihrem Telefonbuch diesen Status zuweisen. Somit haben Sie die Möglichkeit, diesen Anrufern eine gesonderte Ruftonmelodie zuzuweisen und von anderen ("normalen") Anrufern zu unterscheiden.
	Anrufvorbereitung	Eingabe der Nummer vor dem eigentlichen Wahl-Verfahren) mit Korrekturmöglichkeit
	Wahlwiederholung-Speicher	Die 20 letzten Rufnummern
	Automatische Wahlwiederholung	Ja
	Wahlverfahren	- Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF) - Impulswahlverfahren (IWV)
	Unterstützung von Vorwahlziffern	Ja
	Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen	Ja

Verpasste Anrufe & Anruferlisten	Meldungen	Die Displaymeldung und blinkende Nachrichtentaste zeigen verpasste Anrufe an und bietet bequemen Zugang zur Nachrichtenliste
	Anruferliste	60 Einträge mit Telefonnummer (CLIP) und Uhrzeit für alle Anrufe
	Direktwahl aus der Anruferliste	Ja

Funktionen bei der Verwendung mehrerer Mobilteile	Interne Telefonate	Interner Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
	2 gleichzeitige Anrufe	1 externer und 1 interner Anruf zwischen 2 Mobilteilen
	Telefonbuch-Übertragung	Übertragung des Telefonbuchs zwischen verschiedenen Gigaset-Mobilteilen
	Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen	Ja

ECO DECT	Reduzierung der Sendeleistung	Automatische Reduzierung der Sendeleistung in Abhängigkeit vom Abstand zwischen Mobilteil und der Basisstation
	Strahlungsfrei	Strahlungsfrei im Bereitschaftsmodus, auch wenn mehrere Mobilteile verwendet werden, solange alle registrierten

Stromversorgung	Netzteil	230V Steckernetzteil
	Akku-Art	2 x AAA (NiMH), wiederaufladbar
	Austauschbares Akku	Ja
	Bereitschaftszeit	Bis zu 300 Std.
	Sprechzeit	Bis zu 14 Std.
	Ladezeit	Ca. 8 Stunden

Konnektivität	Anschluss	a/b (Analog)
	Einsatz	Hauptanschluss (PSTN)
	Standards	• DECT • GAP

Reichweiten	In Gebäuden	Bis zu 50m
	Im Freien	Bis zu 300m

Abmessungen & Gewichte	Gerät	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
	Mobilteil	173 mm	55 mm	27 mm	132 g (inkl. Akkus)
	Basisstation	48 mm	156 mm	118 mm	221 g (inkl. Akkus)

Lieferumfang	1x	Gigaset EASY 500A Basisstation
	1x	Gigaset EASY 500H Mobilteil
	1x	Steckernetzteil für die Basisstation
	1x	Telefonanschlusskabel
	2x	AAA wiederaufladbare Akkus (NiMH)
	1x	Akkudeckel
	1x	Bedienungsanleitung

Datenblatt 13.02.2026
Version