

IE-TMC-PX1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Einsatz Crimpwerkzeug
Best.-Nr.	2696260000
Art	IE-TMC-PX1
GTIN (EAN)	4064675015796
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	23.75 mm	Tiefe (inch)	0.935 inch
Länge	23.6 mm	Länge (inch)	0.9291 inch
Nettogewicht	22 g		

Temperaturen

Verlegetemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Ausführung	für Crimpwerkzeug, Stift
------------	--------------------------

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	gedrehte Kontakte	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 22
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp	einstellbarer Crimpbereich AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

M12X Crimpkontakte

Präzisionsgefertigte Crimp-Kontakte für M12X

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-PIC-M12X-P-22/26	Ausführung	
Best.-Nr.	2664880000	Kontakt, ohne, Stift	
GTIN (EAN)	4050118765342		
VPE	100 ST		