


IE-EBR-SMARTCARD-SR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Weidmüller Industrial Security Router**

- Sichere Netzwerke
 - Firewall mit Stateful Packet Inspection
 - IP-/Portweiterleitung
 - Netzwerksegmentierung
- Einfache Einbindung von Maschinennetzwerken in Fertigungsnetzwerke durch 1:1 NAT
- Sichere und einfache Fernwartung mit dem Weidmüller u-link Remote Access Service
- Modulare und zukunftssichere Netzwerkarchitekturen mit statischem und dynamischem Routing
- Sichere Kommunikation über das Internet durch Einsatz von IPsec und OpenVPN
- Zuverlässige Internetverbindung dank integriertem 4G/LTE-Mobilfunkmodem auch ohne Internetzugang vor Ort
- Volle Flexibilität dank Fast-Ethernet- und Gigabit-Ethernet-Schnittstellen mit 2 bis maximal 4 Ports.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Router smartcard,
Best.-Nr.	2909820000
Art	IE-EBR-SMARTCARD-SR
GTIN (EAN)	4099986227361
VPE	1 ST

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	6 g
--------------	-----

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur
-----------------	--------------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Unterstützt in Routermodell	Hardware Revision	AA
	Unterstütztes Routermodell	IE-SR-4GT , IE-SR-4GT-LTE/4G-EU , IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
	Hardware Revision	AI
	Unterstütztes Routermodell	IE-SR-4TX
	Hardware Revision	AJ
	Unterstütztes Routermodell	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU , IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
	Hardware Revision	AA
	Unterstütztes Routermodell	IE-SR-4GT-M
Verwendungszweck	Speicherkarte zum Speichern und Laden der Konfigurationsdatei eines Routers	

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Bitte beachten Sie die Kompatibilität der Hardwarerevision des entsprechenden Routers mit der SCM-Karte.
----------------	--

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Ethernet



- Geeignet für Cat. 5 (bis 100 MHz) und Cat. 6 (bis 250 MHz Class E)
- Geeignet für PoE+ (entsprechend IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Typ 3 und 4)
- Schutz aller Adernpaare
- Anschluss über RJ45 Buchsen
- Metallgehäuse

Allgemeine Bestelldaten

Art	VDATA CAT6	Ausführung
Best.-Nr.	1348590000	Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
GTIN (EAN)	4050118153002	802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
VPE	1 ST	

Montagesatz für 19" Rack-Montage

- Zur Montage hutschienenbasierter Geräte in 19" Racks



Allgemeine Bestelldaten

Art	RM-KIT	Ausführung
Best.-Nr.	1241440000	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154	
VPE	1 ST	

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Industrial Security Router



Weidmüller Industrial Security Router

- Sichere Netzwerke
 - Firewall mit Stateful Packet Inspection
 - IP-/Portweiterleitung
 - Netzwerksegmentierung
- Einfache Einbindung von Maschinennetzwerken in Fertigungsnetzwerke durch 1:1 NAT
- Sichere und einfache Fernwartung mit dem Weidmüller u-link Remote Access Service
- Modulare und zukunftssichere Netzwerkarchitekturen mit statischem und dynamischem Routing
- Sichere Kommunikation über das Internet durch Einsatz von IPsec und OpenVPN
- Zuverlässige Internetverbindung dank integriertem 4G/LTE-Mobilfunkmodem auch ohne Internetzugang vor Ort
- Volle Flexibilität dank Fast-Ethernet- und Gigabit-Ethernet-Schnittstellen mit 2 bis maximal 4 Ports.

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-SR-4GT	Ausführung
Best.-Nr.	2873910000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647676	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
VPE	1 ST	
Art	IE-SR-4GT-LTE/4G-EU	Ausführung
Best.-Nr.	2873920000	Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-
GTIN (EAN)	4064675647683	Modem (4G/3G/2G), EU-Modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
VPE	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Art	IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA	Ausführung
Best.-Nr.	2873930000	Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-
GTIN (EAN)	4064675647690	Modem (4G/3G), US/EMEA-Modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
VPE	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Art	IE-SR-4GT-M	Ausführung
Best.-Nr.	2990450000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4099986863521	10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
VPE	1 ST	
Art	IE-SR-4TX	Ausführung
Best.-Nr.	2751270000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118899955	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
VPE	1 ST	
Art	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU	Ausführung
Best.-Nr.	2751280000	Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem
GTIN (EAN)	4050118899962	(4G/3G/2G), EU-Modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X),
VPE	1 ST	IP30, -30 °C...70 °C
Art	IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA	Ausführung
Best.-Nr.	2739630000	Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem
GTIN (EAN)	4050118890365	(4G/3G), Globales Modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X),
VPE	1 ST	IP30, -30 °C...70 °C