

**TCB INL THIRD 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Inspiziert durch 5S und Lean-Management Methoden bilden die Weidmüller Schaumstoffeinsätze den Kern eines effizienten und aufgeräumten Arbeitsplatzes. Als Baukastenprinzip konzipiert sie eine Vielzahl von Vorzügen und lassen sich nach den individuellen Bedürfnissen auswählen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Best.-Nr.  | 3155250000                      |
| Art        | <a href="#">TCB INL THIRD 2</a> |
| GTIN (EAN) | 4099987654647                   |
| VPE        | 1 ST                            |

## TCB INL THIRD 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|             |        |               |              |
|-------------|--------|---------------|--------------|
| Tiefe       | 50 mm  | Tiefe (inch)  | 1.9685 inch  |
| Höhe        | 390 mm | Höhe (inch)   | 15.3543 inch |
| Breite      | 185 mm | Breite (inch) | 7.2835 inch  |
| Durchmesser | 0 mm   | Nettogewicht  | 1115.31 g    |

## Technische Daten

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Schaumstoff-Inlay<br>universell groß, unbestückt |
|---------------------|--------------------------------------------------|

## Werkzeugwagen

|            |                |
|------------|----------------|
| Bestückung | mit Werkzeugen |
|------------|----------------|

## Sortimente

|             |      |
|-------------|------|
| Durchmesser | 0 mm |
|-------------|------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC011819    | ETIM 9.0    | EC011819    |
| ETIM 10.0   | EC011819    | ECLASS 14.0 | 21-07-04-12 |
| ECLASS 15.0 | 21-07-04-12 |             |             |

## Zubehör

### VDE-isolierte Telefonzangen



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | FRZ S 160                  | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9046370000</a> | Pliers     |
| GTIN (EAN) | 4032248357673              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |

### VDE-isolierte Kombizangen



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | KBZ 180                    | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9046290000</a> | Pliers     |
| GTIN (EAN) | 4032248356485              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |

## Zubehör

### VDE-isolierte Seitenschneider



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Art        | SE HD 160                  | Ausführung              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9046320000</a> | Diagonal-cutting pliers |
| GTIN (EAN) | 4032248357628              |                         |
| VPE        | 1 ST                       |                         |

### Stiftschlüsselsätze



Stiftschlüssel aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| Art        | SK WSD-S 1,5-10,0          | Ausführung    |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008850000</a> | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248266609              |               |
| VPE        | 1 ST                       |               |