

Artikel-Nr.	720400
Bezeichnung	PCE Handleuchte Pocket 400/1500mA USB-C
Langbeschreibung	LED Handleuchte Pocket 400 Lichtstrom: 150/400 Lumen Akku: Li-Po 3,7V / 1500mAh Leuchtdauer (max.): 6h Schutzart/Schutzgrad: IP65/IK07 inkl. Ladekabel USB C --> USB-C
GTIN (EAN)	9003399668449
Ursprungsland	CN
Zolltarifnummer	85131000
Nettogewicht	0,043 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC000987
Ausführung	Stableuchte
Batterieart	Akku fest eingebaut
Anzahl der Batterien	1
Aufladbar	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Lichtstrom	120 – 400 lm
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Kunststoff
Länge	121 mm
Gesamtgewicht	132 g
Schutzart (IP)	IP65

