Datenblatt

EL KSM 8.8 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



MultiMark MultiFit
Für Wettbewerberverbinder.
Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich.
Das spezielle Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, insbesondere bei langen Klemmblöcken.
Die der Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftfeld.Ihre Vorteile mit Multi-Mark
• Fester Halt und langlebiger Druck
• Endlosstreifen spart Montagezeit
• Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
• Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
• Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit
• Firm hold and durable printing
• Continuous strips save installation time
• Easy mounting thanks to an innovative composite material
• Large label field for optimal legibility
• High flexibility thanks to manufacturer independence
] • Firm hold and durable printing
• Continuous strips save installation time
• Easy mounting thanks to an innovative composite material
• Large label field for optimal legibility
• High flexibility thanks to manufacturer independence

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Klemmenmarkierung, 8.8 x , Raster in mm (P): 8.80 weiß
Best.-Nr.	2922670000
Art	EL KSM 8.8 MM WS 30M
GTIN (EAN)	4099986618275
VPE	1 ST

EL KSM 8.8 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.25 mm	Tiefe (inch)	0.0098 inch
Höhe	8.8 mm	Höhe (inch)	0.3465 inch
Länge	30 m	Länge (inch)	1181.1024 inch
Nettogewicht	92.4 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	Art des Aufdrucks	Neutral
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Länge	30 m	Werkstoff	Polypropylen
Aufgedruckte Zeichen	ohne		

Verbindermarkierer

Raster in mm (P)	8.80 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

EL KSM 8.8 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

EL KSM 8.8 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
VPE	1 ST	