

CXM LABEL FLAP S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	CUBESERIES, Etikett
Best.-Nr.	3169140000
Art	CXM LABEL FLAP S
GTIN (EAN)	4099987828055
VPE	50 ST

CXM LABEL FLAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	6 mm	Tiefe (inch)	0.2362 inch
Höhe	12.2 mm	Höhe (inch)	0.4803 inch
Breite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch
Nettogewicht	0.01 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur
-----------------	--------------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Ausführung	steckbar	Farbe	weiß
------------	----------	-------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		


CXM LABEL FLAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

LM MT300 12X6



- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungsstift STI beschreibbar

Allgemeine Bestelldaten

Art	LM MT300 12/6 GE	Ausführung
Best.-Nr.	1882910000	LaserMark, Gerätemarkierer, 6 x 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4032248487004	
VPE	10 ST	

gelb




Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

Allgemeine Bestelldaten

Art	THM MT30X 12/6 GE	Ausführung
Best.-Nr.	1391390000	THM, Gerätemarkierer, 6 x 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118191523	
VPE	1 ST	

weiß



Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

Allgemeine Bestelldaten

Art	THM MT30X 12/6 WS	Ausführung
Best.-Nr.	2466760000	THM, Gerätemarkierer, 6 x 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118480887	
VPE	1 ST	

CXM LABEL FLAP S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com**Zubehör****gelb**

Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

Allgemeine Bestelldaten

Art	THM MT30X 8/8 GE	Ausführung
Best.-Nr.	1310540000	THM, Gerätemarkierer, 8 x 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118112665	
VPE	1 ST	

weiß

Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

Allgemeine Bestelldaten

Art	THM MT30X 8/8 WS	Ausführung
Best.-Nr.	1954070000	THM, Gerätemarkierer, 8 x 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248632947	
VPE	1 ST	