

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Mounting rail outlet, RJ 12, IP20
Best.-Nr.	2861240000
Art	IE-TO-RJ12-C
GTIN (EAN)	4064675579236
VPE	10 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	15 g
--------------	------

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ12	Anschluss 2	RJ12
Beschaltung	Kupplung	Farbe	beige, schwarz
Gehäusebasismaterial	Kunststoff	Kontakttoberfläche	Gold über Nickel
Montageart	TS 35	Schirmung	ungeschirmt
Schutzart	IP20	Steckzyklen	≥ 200

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	TIA-1096-A
---------------------	------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Zeichnungen

