

PV PS VAPM 5P F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Feldkonfektionierbare AC Stecker für PV Wechselrichter mit Plug & Play

- Dank der robusten Konstruktion und der Wahl UV-beständiger Materialien ist der AC Stecker auch unter widrigen Umgebungsbedingungen wie Vibrationen und starker Sonneneinstrahlung einsetzbar
- Die dreiphasige Steckverbinderlösung wurde auf Kabelquerschnitte von bis zu 16 mm² optimiert, wodurch sich Energieverluste erheblich reduzieren lassen
- Durch das kompakte Design erhalten Sie eine hohe Leistung bei geringem Platzbedarf
- Die Installation ist schnell und einfach und ermöglicht eine komfortable Handhabung im Feld

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2920110000
Art	PV PS VAPM 5P F
GTIN (EAN)	4099986583009
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht

149.5 g

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.

-40 °C

Dauergebrauchstemperatur, max.

105 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

9cf9e664-f329-4d57-8818-74c690a98863

Allgemeine Daten

Polzahl

5

Abisolierlänge, min.

12 mm

Farbe

schwarz

Leiteranschlussquerschnitt, max.

16 mm²

Verschmutzungsgrad

3

Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984)

6 kV

Abisolierlänge, max.

16 mm

Anschlussart

Schraubanschluss

Isolationswiderstand

≥ 1000 MΩ

Leiteranschlussquerschnitt, min.

0.2 mm²

Werkstoff

Polycarbonat

Technische Daten

Leiteranschlussquerschnitt, max.

16 mm²

Schutzart

IP65, in geschlossenem Zustand, IP2x offen

Leiteranschlussquerschnitt, min.

0.2 mm²

Verschmutzungsgrad

3

Gewährleistung

Zeitraum

2 Jahre

Klassifikationen

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 15.0

22-57-02-92

ETIM 9.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

Zeichnungen

