

IE-AD-3RJ12-1:1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wenn Sie einen Adapter benötigen, der es Ihnen erlaubt, ein 8-adriges Installationskabel für zwei 4-adrige Dienste zu nutzen, dann ist das Kabelaufteilungsmodul von Weidmüller Ihre erste Wahl.

Merkmale:

- IP20
- Cat.5
- durch schmale Bauform nebeneinander im Patchfeld steckbar

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Cable splitter module, IP20
Best.-Nr.	3095680000
Art	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
VPE	10 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht

37 g

Temperaturen

Lagertemperatur

Betriebstemperatur

-40 °C...85 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC

Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Anschluss 1

RJ12

Anschluss 2

RJ12

Farbe

schwarz

Gehäusebasismaterial

PBT, UL 94: V-0

Kontaktfläche

Gold über Nickel

Schirmung

ungeschirmt

Schutzart

IP20

Steckzyklen

750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm

TIA-1096-A

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand

1000 MΩ at 500 V DC

Nennspannung

125 V

Klassifikationen

ETIM 8.0

EC000313

ETIM 9.0

EC000313

ETIM 10.0

EC000313

ECLASS 14.0

27-44-03-20

ECLASS 15.0

27-44-03-20

Zeichnungen

