

RS 4XRJ12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Mehrfachdatenverteiler im Zählerschrank für den TS 35

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8000112157
Art	RS 4XRJ12
GTIN (EAN)	4099987025591
VPE	10 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	21.5 mm	Tiefe (inch)	0.8465 inch
Höhe	80.2 mm	Höhe (inch)	3.1575 inch
Breite	17.9 mm	Breite (inch)	0.7047 inch
Nettogewicht	19 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25...70 °C	Betriebstemperatur	-20...55 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur	0...85 % (keine Betauung)		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Anschluss Daten

Verteilung Leiterplatten-Steckverbinder	4 x RJ12 plug-in connectors
---	-----------------------------

Bemessungsdaten

Schutzart	IP20	Nennspannung	< 150 V AC
Betriebsspannung	150 V AC	Maximalstrom pro Verteileranschluss	1 A

Isolationskoordination (EN 60664-1)

Bemessungsisolationsspannung	<150 V AC	Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2	Impulsspannungsprüfung (1,2/50 µs)	1.5 kV

Anschluss Feld

Art der Verbindung	Steckanschluss
--------------------	----------------

Anschluss Versorgung

Art der Verbindung	Steckanschluss
--------------------	----------------

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität	Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
-----------------	--

Technische Daten**Klassifikationen**

ETIM 8.0		EC002780	ETIM 9.0		EC002780
ETIM 10.0		EC002780	ECLASS 14.0		27-14-11-52
ECLASS 15.0		27-14-11-52			

Zeichnungen

