



MONTAGESTECKER / MONTAGEKUPPLUNG

PERATE PRODUCE PERFORM

Einsatzbereit unter allen Bedingungen

Ob auf Baustellen, in Werkstätten oder industriellen Anlagen – wenn elektrische Betriebsmittel sicher und normgerecht nach VDE angeschlossen werden müssen, stehen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit an erster Stelle. Unsere Schutzkontaktstecker und -kupplungen in der Standard-Ausführung oder Profi-Variante erfüllen genau diese Anforderungen. Besonders die Vollgummivariante mit TPE-Kontaktträger bietet optimale Griffigkeit und ergonomisches Handling, auch bei Feuchtigkeit oder mit Handschuhen. Die Montage erfolgt wahlweise über klassische Verschraubung oder über einen schraubenlosen Schnellverschluss, der ohne Werkzeug auskommt und Zeit spart. Für eine dauerhaft stabile Verbindung sorgen technische Details wie die verstärkte Membrandichtung, ein integrierter Knickschutz sowie eine durchdachte Zugentlastung. So entstehen langlebige Lösungen, die selbst im intensiven Einsatz zuverlässig funktionieren.

Vorteile

- Robustes Gehäuse aus Gummi oder Vollgummi
- Drei Varianten: Offen, Deckelband, Klappdeckel
- Schutzarten IP20 und IP54
- Schnelle Montage mit oder ohne Werkzeug
- Variante mit LED-Spannungsanzeige



Mehr Informationen:
<https://www.bachmann.com/montagestecker-montagekupplungen>



Abgabe an den Endverbraucher nur
konfektioniert zulässig. Anschluss
nur durch den qualifizierten Fachmann.

Gummi-Schutzkontakt-Stecker und -Kupplungen 16 A / 250 V~ | schwarz, blau

- Modernes Design mit optimiertem Griffbereich und Knickschutz
- Robustes Gummigehäuse (TPE), Kontaktträger Polyamid (PA6)
- Innenliegende Zugentlastung
- Leitungen bis 2,5 mm²

#	
Kupplung	
BM0017343	IP20 Ohne erhöhten Berührungsschutz
Stecker	
BM0017342	IP54



BM0017343



BM0017342

Vollgummi-Schutzkontakt-Stecker und -Kupplungen 16 A / 250 V~ | schwarz, blau

- Modernes Design mit optimiertem Griffbereich und Knickschutz
- Robustes Gummigehäuse (TPE), Kontaktträger Gummi (TPE)
- Innenliegende Zugentlastung
- Leitungen bis 2,5 mm²

#	
Kupplung	
BM0017345	IP20 Ohne erhöhten Berührungsschutz
BM0017346	Mit Deckelband IP54 Ohne erhöhten Berührungsschutz
Stecker	
BM0017344	IP54



BM0017346



BM0017344

Profi-Schutzkontakt-Kupplungen und -Stecker gummiert 16 A / 250 V~ | schwarz, blau

- Modernes und robustes Design ohne Gehäuseschraube (Schnellverschluss)
- Gummierte Oberfläche für optimale Haptik und Griffigkeit
- Material: PA6 2k gummiert
- Außenliegende Zugentlastung
- Leitungen bis 2,5 mm²

#	
Kupplung	
BM0017348	IP20 Ohne erhöhten Berührungsschutz
BM0017349	Mit Deckelband IP54 Ohne erhöhten Berührungsschutz
BM0017350	Mit Deckelband LED Betriebsspannungsanzeige IP54 Ohne erhöhten Berührungsschutz
BM0017351	Mit Klappdeckel LED Betriebsspannungsanzeige IP54 Ohne erhöhten Berührungsschutz
Stecker	
BM0017347	IP54



BM0017348



BM0017349



BM0017347