

VARTA Outdoor-Sportlaterne L10 4AA ohne Batterien



Licht für jedes Abenteuer: Robuste Outdoor-Leuchte mit wetterfestem und stoßfestem Design, zwei Leuchtmodi und integriertem Haken für flexibles Befestigen.



Information

- Robuste und kompakte Outdoor Leuchte
- Perfekt für Camping, Wandern, Roadtrips, Familienausflüge oder als Notfalllicht für Zuhause
- 2 Leuchtmodi: hoch, niedrig
- Hochleistungs-LED
- 360°-Licht zur Ausleuchtung der gesamten Umgebung
- Gummielemente für Griffigkeit und Schutz unter Outdoor-Bedingungen
- Wasser- und staubgeschützt (IP54) und stoßfest (1 m Falltest)
- Integrierter Haken für einfache und flexible Montage
- Batteriebetrieben (4x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikeldetails

Bestellnummer	16550 101 111
UVP (inkl. Mehrwertsteuer)	17,99 EUR
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	China
Leuchtweite	10,00 m
Laufzeit	70 h
Lichtstrom	170 lm
Produkt Durchmesser mm	91,00
Produkt Gewicht g	262,00

Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 225446	103,00	100,00	200,00	0,36
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	4	40 08496 225453	220,00	220,00	220,00	1,59
PAL (Palette)	240	40 08496 225491	800,00	1.200,00	1.030,00	116,70
Lagen / Palette	Versandkarton / Lage		Versandkarton / Palette		Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)	
4	15		60		0	

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland
 Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland
 Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 770 | Telefax (+49) 827 827 4

