

ABUS Security Center

ABUS WLAN Licht Außen-Kamera

Artikelnummer: PPIC46520W | EAN: 4003318116162



Produktvorteile

- All-in-one: WLAN-Überwachungskamera, LED-Außenleuchte und Gegensprechanlage inkl. intelligenter Bewegungserkennung, Push-Nachricht bei Bewegungsalarm sowie kostenfreiem Speicher und Zugriff per Handy- und Tablet-App App2Cam Plus
- Hochwertige Außenleuchte; sparsames und leistungsstarkes LED-Licht (bis zu 1.000 Lumen und 10 Meter Beleuchtungsreichweite, stufenlos dimmbar per App)
- Kostenfreier Zugriff per App2Cam Plus auf Kamera-Livestream, Speicher und alle Funktionen (Bewegungsmelder, Lichtstärke, Sirene, digitales Zoomen, 2-Wege-Audio durch Lautsprecher & Mikrofon etc.)
- Sofort einsatzbereit durch integrierte microSD-Speicherkarte und super einfache Inbetriebnahme (mit App-Assistent in wenigen Minuten); platzierbar anstelle einer bestehenden Außenleuchte mit 230-V-Anschluss
- Draußen flexibel positionierbar dank breitem 120-Grad-Blickwinkel und feinjustierbarer Halterung sowie hoher WLAN-Stabilität, -Reichweite und -Sicherheit (Dual-WLAN-Chip für 2,4 GHz & 5 GHz, inkl. Verschlüsselung)
- Vollautomatisches Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug) sowie Ignorieren von Störeinflüssen (Zweige, Licht); vollständige Aufzeichnungen mittels Pre-Recording und automatisch startender Aufnahme
- Privatzonen komplett ausblenden/schwärzen (z. B. öffentliche Grundstücke) und nach Bedarf vor Ort Bereiche mit oder ohne Bewegungserkennung markieren
- Datenschutz-konformes Aufzeichnen (Audio aus; je nach Einsatz vor Ort Videodaten dauerhaft speichern bzw. nach 3, 7 oder 30 Tagen automatisch löschen)
- QHD/2K-Auflösung, klare Nachtsicht nach Bedarf in Schwarz-Weiß oder Farbe, wetterfest (IP66)
- Teil der ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest

Praktisch. Sicher. Clever kombiniert

Das Kombi-Gerät mit WLAN-Überwachungskamera, Gegensprechanlage, Sirene und LED-Außenleuchte wacht über dein Zuhause ⁴ ob Eingang, Terrasse, oder Einfahrt.

Die integrierte Leuchte bereitet dir beim nach Hause kommen einen hellen und sicheren Empfang. Eindringlinge dagegen haben einen schweren Stand. Das Beste: Während deiner Abwesenheit meldet sich die ABUS WLAN Licht Außen-Kamera per Smartphone-App nur dann bei dir, wenn etwas für dich Wichtiges passiert.

Denn die smarte Sicherheitskamera macht den Unterschied: Du stellst per Handy-App App2Cam Plus lediglich ein, was dir wichtig ist (Personen, Tiere und/oder Autos), in welchem Fall die integrierte Sirene Alarm schlägt und blendest fremde Grundstücke aus – das ist im Handumdrehen erledigt. Alles Weitere läuft komplett automatisch – das spart Zeit und schont Nerven. Ein großer Unterschied zu anderen Kameras, die schon melden, wenn sich ein Blatt im Wind bewegt. Mit der enthaltenen microSD-Speicherkarte ist die Kamera sofort aufnahmebereit.

Im Fall der Fälle erhältst du sekundenschnell eine Push-Nachricht per App. Zum Livestream gelangst du mit nur einem Fingertipp; dazu kannst du dich mit Personen vor Ort austauschen, wie bei einer Gegensprechanlage. So reagierst du auf jede Situation schnell und angemessen.

Die Überwachungskamera liefert rund um die Uhr eine brillante Bild- und Videoqualität – auch nachts mit klaren Farbdetails. Mit ihr erfüllst du alle Vorgaben des Datenschutzrechts. Die Licht-Kamera ist absolut wetterfest. Sie ist kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest. Und nach einer super einfachen Inbetriebnahme mithilfe des App-Assistenten sofort einsatzbereit.

Tipp: Bisherige Außenleuchte abnehmen und einfach die ABUS WLAN Licht Außen-Kamera am bestehenden 230-V-Lampenanschluss positionieren – über die Halterung lässt sich das Gerät flexibel ausrichten und das schicke Design fügt sich überall gut ein.

Technische Daten - ABUS WLAN Licht Außen-Kamera

Abmessungen	75 x 155 x 180 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Benutzer	3
Artikelgewicht (kg)	0.985
Artikelprogramm	Comfort
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Audio Kompression	AAC
Audioausgang	eingebauter Lautsprecher
Audioeingang	eingebautes Mikrofon
Auflösungsmodi	2K / Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung
Automatische Blendensteuerung	Ja
Basis Ereignis	Objekterkennung + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Blende	F2.0
Breite (mm)	75
Brennweite (mm)	4
Bruttogewicht (kg)	1.185
Einsatzbereiche	Außenbereich
Einsatzgebiet	außen
Facettenfarbe	schwarz
Farbtemperatur (K)	3000
Frequenzbereich (GHz)	2,400 - 2,485 / 5,0
Funk vernetzt	Ja
Funkreichweite (m)	in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten: 10-30
Funktionen	App-Steuerung & Fernzugriff, Intelligente Objektunterscheidung, Farbbild bei Nacht, Nachtsicht, Tier-Erkennung, Gegensprechen (2-way Audio), Zoom, Personen-Erkennung
Gehäusematerial	Aluminium & Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Helligkeit Weißlicht LED (lm)	1,000
Horizontaler Blickwinkel (°)	120
Höhe (mm)	180
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu) (m)	8

IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite (MHz)	20
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme (W)	17
Lieferumfang 1 Beschreibung	WLAN Licht Außen-Kamera
Lieferumfang 1 Menge	1
Lieferumfang 10 Beschreibung	Entnahmehilfe für die SD Karte
Lieferumfang 10 Menge	1
Lieferumfang 2 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 2 Menge	1
Lieferumfang 3 Beschreibung	Wandhalterung
Lieferumfang 3 Menge	1
Lieferumfang 4 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 4 Menge	1
Lieferumfang 5 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 5 Menge	1
Lieferumfang 6 Beschreibung	USB-A- auf USB-C-Kabel
Lieferumfang 6 Menge	1
Lieferumfang 7 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 7 Menge	1
Lieferumfang 8 Beschreibung	microSD Karte (vorinstalliert)
Lieferumfang 8 Menge	1
Lieferumfang 9 Beschreibung	Innensechskantschlüssel
Lieferumfang 9 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	2K @ 20fps
Max. Betriebstemperatur (°C)	50
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	90
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur (°C)	-20
Min. Luftfeuchtigkeit	20
Mindestbeleuchtung (Farbe) (lx)	1

Mit Videobewegungsmelder	Ja
Montageart	Wand
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	Netzwerk-Terminalblock (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Optische Wellenlänge	940
Schutzart IP	IP66
Schwenk-/Neigebereich	Manuell verstellbar
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung AC (V)	90 - 260V
Speicherkapazität	128
Speichermedium	Micro-SD (max. 128GB)
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Tiefe (mm)	155
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Vertikaler Blickwinkel (°)	62
Video Bitrate	0,256 - 1,5 Mbit/s
Videokomprimierung	H.264
Videosystem	Vernetzt
Vor-/Nachalarmspeicher	bis zu 3 Sek.
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs (St.)	1