

Hauptmerkmale

- **Lebensechte Darstellung:** Pantone-validiertes Display mit 100 % Abdeckung des sRGB-Spektrums für lebendige Farben.
- **Präzise Farben:** Werkseitig kalibriert für professionelle Farbgenauigkeit mit Delta E < 2.
- **Komfort und Produktivität:** Eye ProTech+ und eine flüssige Bildwiederholfrequenz von 120 Hz reduzieren die Ermüdung der Augen und sorgen für einen effizienten Arbeitsablauf.
- **Nahtlose Konnektivität:** 90-W-USB-C-Anschluss mit Schnellladefunktion, HDMI 1.4- und USB-A 3.2-Anschlüsse
- **Unbegrenzte Flexibilität:** Ergonomischer Standfuß mit Neigungs-, Schwenk-, Dreh- und Höhenverstellung

350 cd/m²

HELLIGKEIT



5 ms

REAKTIONSZEIT



2.560 x 1.440

AUFLÖSUNG



3.2

USB-C



SuperClear® IPS

PANEL



Hardware

KALIBRIERBAR

PANTONE®
Validated

Produktbeschreibung

Der ViewSonic ColorPro VP2766-2K wurde für moderne Kreative entwickelt und bringt mit Pantone-validierten 100 % sRGB-Farben Schönheit in Ihren Raum. Mit einer flüssigen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz liefert er klare, angenehme Bewegungen für alles, von Design und Videobearbeitung bis hin zu Livestreaming. Eye ProTech+ hilft, die Ermüdung der Augen zu reduzieren, sodass Sie länger konzentriert arbeiten können, während der 90-W-USB-C-Anschluss schnelles Laden und bequeme Verbindung mit nur einem Kabel ermöglicht, um Kabelsalat zu vermeiden. Mit flexiblen ergonomischen Einstellmöglichkeiten, die jederzeit eine optimale Sicht ermöglichen, ist dieser Monitor ein natürlicher Bestandteil Ihrer Ausstattung, unterstützt Ihre kreative Arbeit und sorgt dafür, dass Ihre Arbeit genau so aussieht, wie Sie es sich vorgestellt haben.

Abmessungen und Anschlüsse



A. DC-In
B. HDMI

C. Audio-Out 3,5mm
D. USB-A

E. 4x USB-C

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VP2766-2K (VS20793)
Bilddiagonale	69cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Pixelfehlerklasse	0
Panel Oberfläche	Matt (Non glare)
Oberflächenbehandlung	Entspiegelt (25% Haze) Gehärtet (3H)
Kalibrierung	Hardwarekalibrierung
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @120Hz
Pixelabstand	0,233mm x 0,233mm
Reaktionszeit	5ms (GtG)
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	1500:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	20M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Farbtiefe	16,7 Mio., 8 Bit (6 Bit + Hi-FRC)

EINGÄNGE

HDMI / Version	1x v1.4
USB-C v3.2	1x Upstream, DP Alt Mode 90W; 5/9/12/15/20V; 4.5A(max) 1x Downstream 15W (5V/3A) 2x Downstream 4,5W (5V/0,9A)
USB-A v3.2 Gen. 2	1x Downstream 5V/2,1A
HDCP	1,4/2.2

AUDIO

Lautsprecher	2x 5 Watt
Audio-Out	1x (3,5mm)

FEATURES

Pantone validiert, Werkskalibriert, Delta E <2, 100% sRGB, 81% AdobeRGB, 87% DCI-P3, 100% EBU, 100% REC709, 100% SMPTE-C, Eye ProTech+, FSC Mix-zertifizierte Verpackung

ERGONOMIE

Neigen	-5°/+20°
Drehen	± 45°
Pivot	± 90°
Höhenverstellbarkeit	0-130mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Bedientasten	Taste 1, Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5, Taste 6 (Ein-/Aus-Taste)
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Farbmodus, An- zeigemodus, Audioeinstellung, Einstellungsmenü

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern – 24V/5A
Verbrauch typisch	18 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	16 Watt
Verbrauch ECO (min.)	14 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Verbrauch (KWh/1000h)	SDR: 14 HDR: 20
Energieeffizienzklasse	SDR: C HDR: E

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Rel. Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nicht kondensierend
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit Lagerung	5% bis 90% nicht kondensierend

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, REACH, WEEE, Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet

LIEFERUMFANG

VP2766-2K x1, 3-poligers Netzkabel 150cm (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI-Kabel 180cm (v1.4; Stecker-Stecker) x1, USB-Typ-C-Kabel 150cm (Stecker-Stecker) x1, USB-Typ-C-zu-Typ-A-3.2-Gen1-Kabel 150cm (Stecker-Stecker) x1, AC/DC-Adapter x1, Schnellstartanleitung x1

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	613,34 x 408,8~538,8 x 207,00 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	613,34 x 364,46 x 36,71 mm
Abmessungen Karton	758 x 527 x 136 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	5,5 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,7 Kg
Versandgewicht	9,3 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	18
Ursprungsland	China
EDID PID	45B4; 45B8
EAN Code	076690703793 7
Garantie	5 Jahre Vorab-Austauschservice Zero Error Pixel Garantie

Datenstand: 27.02.2026

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens