

Hauptmerkmale

- SuperClear® IPS-Bildschirm
- 180 Hz Bildwiederholfrequenz für flüssige Bilder
- Schnelle 1ms MPRT sorgt für gestochen scharfe Bilder
- Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) eliminiert Tearing und reduziert Stottern
- HDR10 liefert hervorragenden Kontrast und Farbgenauigkeit
- HDMI- und DisplayPort-Eingänge für einfache Konnektivität



SuperClear® IPS

PANEL250 cd/m²**HELLIGKEIT**

1000:1

KONTRAST

1 ms MPRT

REAKTIONSZEIT

180HZ

FREESYNC

2.560 x 1.440

AUFLÖSUNG

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VX27G1-2K ist ein 27" QHD-Monitor mit HDMI und DisplayPort. Er ist mit der SuperClear® IPS-Technologie ausgestattet, die eine atemberaubende Bildqualität mit brillanter visueller Leistung liefert. Die hohe Bildwiederholfrequenz des VX27G1-2K von 180 Hz sorgt für eine flüssige Darstellung und minimale Eingabeverzögerung. Sie denken vielleicht, dass es nicht besser geht, aber es geht. Sie werden nicht nur Ihre Arbeit erledigen - sei es bei anstrengenden Spielen, bei der Video- und Fotobearbeitung oder bei Büroarbeiten - sondern auch auf einem eleganten, schön gestalteten Monitor arbeiten.

Anschlüsse und Abmessungen



Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VS19355

Modell	VX272K-HD (VS20543)
Bilddiagonale	69 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	matt (Entspiegelt) Haze 25%
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @180Hz
Pixelabstand	0,233 x 0,233 mm
Reaktionszeit	1ms MPRT
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50 Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Farben	16,7Mio. / 8 bit (6 bit + FRC)

EINGÄNGE

HDMI / Version	2 x v2.1
DisplayPort / Version	1 x v1.4
HDCP	2.2

AUDIO

Lautsprecher	Nein
Audio out (3,5 mm)	1x

FEATURES

HDR10, 180Hz Variable Refresh Rate, Eco Modus, Flimmerfrei, Eye ProTech Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos

ERGONOMIE

Neigen	-5°/+20°
Drehen	Nein
Rotieren (Pivot)	Nein
Höhenverstellbarkeit	Nein
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Bedientasten	Hoch, Rechts, Runter, Links, Power
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, An-sichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern, DC 12V / 4A AC: 3-polige Buchse (IEC C14/CEE22) DC: Pigtail Stecker (Mitte positiv)
Verbrauch typisch	33 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	27 Watt
Verbrauch ECO (min.)	22 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	21 SDR / 29 HDR
Energieeffizienzklasse	F

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Rel. Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nicht kondensierend
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit Lagerung	5% bis 90% nicht kondensierend

ZERTIFIZIERUNGEN

CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC

LIEFERUMFANG

VX27G1-2K x1, DisplayPort-Kabel 150cm (v1.4; Stecker-Stecker) x1, AC/DC-Adapter x1, Schnellstartanleitung x1, Netzkabel x1

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	615,07 x 455,55 x 188,73 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	615,07 x 343,33 x 47,23 mm
Abmessungen Karton	680 x 460 x 120 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	3,6 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,1 Kg
Versandgewicht	4,7 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EDID PID	4371
EAN Code	076690703320 5
Garantie	2 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe

Datenstand: 07.04.2025

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens