

Hauptmerkmale

- **Lebensechte Darstellung:** Pantone-validiertes Display mit 100 % Abdeckung des sRGB-Spektrums für lebendige Farben.
- **Präzise Farben:** Werkseitig kalibriert für professionelle Farbgenauigkeit mit Delta E < 2.
- **Komfort und Produktivität:** Eye ProTech+ und eine flüssige Bildwiederholfrequenz von 120 Hz reduzieren die Ermüdung der Augen und sorgen für einen effizienten Arbeitsablauf.
- **Nahtlose Konnektivität:** 90-W-USB-C-Anschluss mit Schnellladefunktion, HDMI 1.4- und USB-A 3.2-Anschlüsse
- **Unbegrenzte Flexibilität:** Ergonomischer Standfuß mit Neigungs-, Schwenk-, Dreh- und Höhenverstellung



350 cd/m²

HELLIGKEIT



5 ms

REAKTIONSZEIT



2.560 x 1.440

AUFLÖSUNG



3.2

USB-C



SuperClear® IPS

PANEL



Hardware

KALIBRIERBAR

PANTONE®
Validated

Produktbeschreibung

Der ViewSonic ColorPro VP2766-2K-W wurde für moderne Kreative entwickelt und bringt mit Pantone-validierten 100 % sRGB-Farben Schönheit in Ihren Raum. Mit einer flüssigen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz liefert er klare, angenehme Bewegungen für alles, von Design und Videobearbeitung bis hin zu Livestreaming. Eye ProTech+ hilft, die Ermüdung der Augen zu reduzieren, sodass Sie länger konzentriert arbeiten können, während der 90-W-USB-C-Anschluss schnelles Laden und bequeme Verbindung mit nur einem Kabel ermöglicht, um Kabelsalat zu vermeiden. Mit flexiblen ergonomischen Einstellmöglichkeiten, die jederzeit eine optimale Sicht ermöglichen, ist dieser Monitor ein natürlicher Bestandteil Ihrer Ausstattung, unterstützt Ihre kreative Arbeit und sorgt dafür, dass Ihre Arbeit genau so aussieht, wie Sie es sich vorgestellt haben.

Abmessungen und Anschlüsse



A. DC-In
B. HDMI

C. Audio-Out 3,5mm
D. USB-A

E. 4x USB-C

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell VP2766-2K-W (VS20793)

Bilddiagonale 69cm / 27 Zoll / 16:9

Panel SuperClear® IPS

Pixelfehlerklasse 0

Panel Oberfläche Matt (Non glare)

Oberflächenbehandlung Entspiegelt (25% Haze)
Gehärtet (3H)

Kalibrierung Hardwarekalibrierung

Anzeigefläche (H/V) 597 x 336mm

Native Auflösung 2560 x 1440 @120Hz

Pixelabstand 0,233mm x 0,233mm

Reaktionszeit 5ms (GtG)

Helligkeit 350 cd/m²

Kontrastverhältnis (nativ) 1500:1

Kontrastverhältnis (dyn.) 20M:1

Betrachtungswinkel (H/V) 178°/178°

Farbtiefe 16,7 Mio., 8 Bit (6 Bit + Hi-FRC)

EINGÄNGE

HDMI / Version 1x v1.4

USB-C v3.2 1x Upstream, DP Alt Mode
90W; 5/9/12/15/20V; 4.5A(max)
1x Downstream 15W (5V/3A)
2x Downstream 4,5W (5V/0,9A)

USB-A v3.2 Gen. 2 1x Downstream 5V/2,1A

HDCP 1,4/2.2

AUDIO

Lautsprecher 2x 5 Watt

Audio-Out 1x (3,5mm)

FEATURES

Pantone validiert, Werkskalibriert, Delta E <2, 100% sRGB, 81% AdobeRGB, 87% DCI-P3, 100% EBU, 100% REC709, 100% SMPTE-C, Eye ProTech+, FSC Mix-zertifizierte Verpackung

ERGONOMIE

Neigen -5°/+20°

Drehen ± 45°

Pivot ± 90°

Höhenverstellbarkeit 0-130mm

VESA Wandmontage (mm) 100 x 100

Kensington Security Lock Ja

Gehäusefarbe Weiß

Farbe der Frontblende Weiß

Ausführung (glänzend / matt) Matt

Bedientasten Taste 1, Taste 2, Taste 3, Taste 4,
Taste 5, Taste 6 (Ein-/Aus-Taste)
Eingangsauswahl, Farbmodus, An-
zeigemodus, Audioeinstellung,
Einstellungsmenü

OSD-Menü

LEISTUNG

Eingangsspannung AC 100-240V

Netzteil (intern / extern) Extern – 24V/5A

Verbrauch typisch 18 Watt

Verbrauch ECO (Optimal) 16 Watt

Verbrauch ECO (min.) 14 Watt

Verbrauch Standby 0,5 Watt

Verbrauch ausgeschaltet 0,3 Watt

Verbrauch (KWh/1000h) SDR: 14
HDR: 20

Energieeffizienzklasse SDR: C
HDR: E

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemp. Betrieb 0°C bis 40°C

Rel. Luftfeuchtigkeit Betrieb 20% bis 90% nicht kondensierend

Umgebungstemp. Lagerung -20°C bis 60°C

Rel. Luftfeuchtigkeit Lagerung 5% bis 90% nicht kondensierend

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, REACH, WEEE,
Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet

LIEFERUMFANG

VP2766-2K-W x1, 3-poligers Netzkabel 150cm (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI-Kabel 180cm (v1.4; Stecker-Stecker) x1, USB-Typ-C-Kabel 150cm (Stecker-Stecker) x1, USB-Typ-C-zu-Typ-A-3.2-Gen1-Kabel 150cm (Stecker-Stecker) x1, AC/DC-Adapter x1, Schnellstartanleitung x1

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß) 613,34 x 408,8~538,8 x 207,00 mm

Abmessungen (ohne Standfuß) 613,34 x 364,46 x 36,71 mm

Abmessungen Karton 758 x 527 x 136 mm

Gewicht (inkl. Standfuß) 5,5 Kg

Gewicht (ohne Standfuß) 3,7 Kg

Versandgewicht 9,3 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen 18

Ursprungsland China

EDID PID 45B5; 45B9

EAN Code 076690703794 4

Garantie 5 Jahre Vorab-Austauschservice
Zero Error Pixel Garantie

Datenstand: 04.03.2026

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens