

LOGO! 9 TDE Touchdisplay, 256 Farben, 2 Ethernet Ports, für LOGO! 9

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Touchdisplay
Eignung zur Verwendung	verwendbar ab LOGO! 9
Display	
Ausführung des Displays	Touchdisplay
Auflösung (Pixel)	
• horizontale Bildauflösung	480 pixel
• vertikale Bildauflösung	272 pixel
Bedienelemente	
Tastatur	
• Systemtasten	Ja
• alphanumerische Tastatur	Nein
Aufbauart/Montage	
Wand-/Direktmontage	Nein
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Nennwert (DC)	12 V; DC 12/24 V, AC 24 V
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	1,92 W; bei DC 24 V
Alarmer/Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
IP (rückseitig)	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
KC-Zulassung	Ja
Umwelt-Fußabdruck	
• Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential	
— Treibhauspotential, (gesamt) [CO2 eq]	44,33 kg
— Treibhauspotential, (während Herstellung) [CO2 eq]	9,4 kg
— Treibhauspotential, (während Betrieb) [CO2 eq]	35,08 kg
— Treibhauspotential, (nach Ende des Lebenszyklus) [CO2 eq]	-0,15 kg
Schiffbau-Zulassung	
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C; ohne Betauung
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Projektierung	
Projektierungs-Software	

- Projektierungstool

LOGO! Soft Comfort ab V9

Zubehör

gehört zum Produkt

LOGO! 9

Mechanik/Material

Ausführung des Gehäuses

Kunststoff

Maße

Breite

128,2 mm

Höhe

86 mm

Tiefe

38,7 mm

Einbauausschnitt, Breite

119 mm; Toleranz +0,5 mm

Einbauausschnitt, Höhe

78,5 mm; Toleranz +0,5 mm

Gewichte

Gewicht, ca.

205 g

Approbationen / Zertifikate

letzte Änderung:

20.04.2026 