



WTHA1 HEISSLUFTSTATION, 900 W, 230 V BESTELL-NR. T0053174699

KOMPAKT. LEISTUNGSSTARK. VIELSEITIG.
STEIGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT

Entdecken Sie die 900 W Heißluftstation - Präzision, Leistung und Kontrolle

Liefert 100 l/min Heißluft mit einem multifunktionalen LCD-Bildschirm, 5 anpassbaren Voreinstellungen, einem 90 cm langen hitzebeständigen Schlauch und einem Dual-Sensor-Kontrollsystem für optimale Leistung.

+ KEY FEATURES

- > **900 W HEISSLUFTSTATION**
für einfache Reparatur- und Heißluftarbeiten
- > **MODERN UND INTUITIV**
durch übersichtliche Menüstruktur
- > **GERINGER PLATZBEDARF**
durch Stapelbarkeit
- > **ELEKTRONISCHE TEMPERATURREGELUNG**
- > **PRÄZISE HEISSLUFTVERTEILUNG**
durch bürstenlose Turbine
- > **BIS ZU 5 VOREINSTELLUNGEN**
die automatisch in einem Profil abgearbeitet werden können
- > **GEHÄUSEDECKEL**
als Abstellfläche nutzbar
- > **GERÄT INKLUSIVE**
Sicherheitsablage und feststehendem Heißluftkolben,
robuste Sicherheitsablage
- > **ABSCHALTZEIT, PROZESSFENSTER,**
Verriegelungsfunktion, Offset
- > **ESD-SAFE**



LIEFERUMFANG

WTHA1 Heißluftstation
Sicherheitsablage

TECHNISCHE DATEN HEISSLUFT STATION WTHA 1

Abmessungen L x W x H (mm) 210 x 160 x 125
Abmessungen L x W x H (inch) 8.30 x 6.30 x 4.90

Sicherung
230V (mA) / T4A

Gewicht (kg)
1,95

Spannung (V/Hz)
230 / 50 (T0053173699)
120 / 60 (WTHA1N)

Leistung (W)
750 (900)

Schutzklasse I

Luftmenge l/min
20 °C / 5-60
300 °C / 5-110

Temperaturbereich
°C 50-600
°F 120-1100

Temperaturgenauigkeit
°C ± 30 / °F ± 54

Geräuschpegel in 1m Abstand bei max. Luftstrom
56 dbA

Technische Änderungen vorbehalten!

#PowerfulTogether

weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2024 | Specifications subject to change without notice.



Mehr Informationen