

Heftgerät, 25 Blatt



- Bürotacker für zuverlässige und saubere Heftung von Unterlagen bis 25 Blatt (80 g/m²)
- Geeignet für Heftklammern Typ 24/6 und 26/6
- Robustes Design: Funktionsteile und Magazinführung aus Metall mit Kunststoffabdeckung
- Zuverlässig: Langlebig konstruiert für bis zu 20.000 Heftvorgänge
- Flexibel: Drehbare Wendematrix für feste und lösbare Heftung
- Effizient: Hohe Klammerkapazität (maximal 150) für längere Nutzung ohne häufiges Nachladen
- Praktisch: Dank Füllstandsanzeige ist stets erkennbar, wann Klammern nachgefüllt werden müssen

- Ergonomisch geformt
- Stabil: TPE-Anti-Rutsch-Basis für sicheren Stand beim Gebrauch
- Vielseitig einsetzbar in Büro, Homeoffice, Schule
- Ideal für Lernmaterial, Meetingunterlagen, Projektmappen, Reports und kreative Sets
- Ein Produkt von Deli: Die Marke für hohe Qualität im modernen Büroalltag

Ein Heftgerät mit einer Kapazität von 150 Heftklammern, kompatibel mit 24/6- und 26/6-Heftklammern. Er bietet eine Hefttiefe von 80 mm und unterstützt bis zu 25 Blatt. Mit einer rutschfesten TPE-Basis, einer Anzeige für niedrigen Heftklammerstand und einer beeindruckenden Lebensdauer von 20.000 Zyklen gewährleistet er zuverlässige Leistung im täglichen Einsatz.

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Hersteller Artikelnummer	Für Anzahl Blätter	Heftklammern - Art	Produktmaße (LxBxH)	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
D391290	schwarz	6932673758343	84729022	140026693	25	24/6, 26/6	5,5 x 3,8 x 15,8 cm	5,5 x 3,8 x 15,8 cm	0,151 kg	1 St