



PG 8598 Electric Outdoor BBQ Grill mit Stand und Haube

- **Grillfläche mit glatter und gerippter Oberfläche (45 x 30 cm)**
Für Fleisch, Gemüse und die beliebten Grillbrandings.
- **Grillplatte mit keramischer Beschichtung**
Langlebig, kratzfest und einfach zu reinigen.
- **Mühelose Reinigung**
Dank einfachem Aufbau und entnehmbarer Teile.
- **Plug-In & Grill**
Für einen schnellen und flexiblen Einsatz.
- **Hitzebeständiger Deckel mit integriertem Thermometer**
Eignet sich zur Temperaturüberwachung für perfekte Grillergebnisse.
- **Massives Standgestell**
Für puren Grillspaß ob auf dem Balkon oder im Garten.

Wichtige Daten im Überblick:

Leistung	2300,00 Watt
Farbe / Material	matt / schwarz / Kunststoff / Metall
Kabellänge	150 cm
Maße der Verpackung (BxTxH)	59,0 x 42,2 x 42,0 cm
Bruttogewicht inkl. Verpackung	9,37 kg
Maße des Produktes (BxTxH)	59,0 x 55,0 x 90,0 cm
Nettogewicht	6,64 kg
Verpackungseinheit	1 Stk.
EAN	4008146048159
Weitere Besonderheiten	- Grillfläche Maße: 45 x 30 cm - Material Grillfläche: Keramikbeschichtung - Automatische Abschaltung: nein - Ein-/Aus-Schalter: ja - Kontrollleuchte: ja - Integriertes Grillthermometer: ja - Timer: nein - Spannung: 230,0 Volt

Produktdetails



Grillfläche mit glatter und gerippter Oberfläche (45 x 30 cm)
Für Fleisch, Gemüse und die beliebten Grillbrandings.



Grillplatte mit keramischer Beschichtung
Langlebig, kratzfest und einfach zu reinigen.



Mühelose Reinigung
Dank einfachem Aufbau und entnehmbarer Teile.



Plug-In & Grill
Für einen schnellen und flexiblen Einsatz.



Hitzebeständiger Deckel mit integriertem Thermometer
Eignet sich zur Temperaturüberwachung für perfekte Grillergebnisse.