

Gigabyte Brix Mini PC Intel BNIP-N200

16GB Speicher, 500GB SSD, Windows 11 PRO



Technische Daten:

Model	GB-BNIP-N200
Netzteil Extern	extern 65W, Hohlstecker (19V/3.42A)
Chipsatz	System-on-Chip (SoC)
Arbeitsspeicher	16 GB SODIMM PC3200 DDR4
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics 750
Festplatte	500 GB M.2 NVMe SSD PCIe
Prozessor	Intel® N Processor N200 Sockel 1264
Prozessor Turbotakt	4* 1.0 GHz (4* 3.70GHz Turbo)
Laufwerk	Nicht vorhanden
Netzwerkkarte	2.5GbE LAN (Realtek RTL8125)
Sound	Realtek ALC897
Anschlüsse Front	1* USB 3.2 Type-C Gen2, 1* USB 3.2 Gen2 Type-A
	1* Power Button, 1* Headphone/MIC
Anschlüsse Hinten	2* HDMI, 1* USB 3.2 Gen2 Type-A
	1* Display Port, 1* Kensington lock slot
	1* 2.5 GbE RJ45, 3* USB 2.0 Type-A, 1* DC-In
Besonderheiten	VESA-Halterung 75x75 / 100x100
Betriebssystem	Windows 11 Pro 64 Bit
Maße (B x H x T)	163.5 x 28.5 x 116.8 mm
EAN	4250236831107
ArtikelNr.	GB-MiniPC4
Service	24 Monate Pickup Reparaturservice