


Netzgerät (CV, DC) dimmbar
Long-Flat, DIM, CV, 24V 80-240W



Besonderheiten

- dimmbar mit Phasen-/Abschnittsdimmern
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern [C-tauglich] dimmbar
- längliche, kompakte Bauform
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI, KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	80,0-240 W
Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	3300-10000 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,95

Max. Anzahl je LS B10	2
Max. Anzahl je LS B16	3
Max. Anzahl je LS C10	4
Max. Anzahl je LS C16	6
Einschaltstrom max.	65 A / 500 µs
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Schaltzyklen	100000
Lebensdauer	50000

Länge	443 mm
Breite	32 mm
Höhe	23 mm
Artikelgewicht	516 g

