

TOOL CHEST PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Der Weidmüller Werkzeugwagen bietet die Basis für Ihre mobile Produktionsinsel. Er lässt sich flexibel und individuell erweitern und ausstatten. Höchster Nutzwert, Funktionalität und eine optimale Ergonomie zeichnen dieses Mitglied der Weidmüller Familie aus.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3125930000
Art	TOOL CHEST PRO
GTIN (EAN)	4099987289429
VPE	1 ST

TOOL CHEST PRO
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Tiefe	490 mm	Tiefe (inch)	19.2913 inch
Höhe	1050 mm	Höhe (inch)	41.3385 inch
Breite	830 mm	Breite (inch)	32.6771 inch
Nettogewicht	70000 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Werkzeugkoffer unbestückt
---------------------	------------------------------

Werkzeugwagen

Anzahl der Lenkrollen	2	Radsperrvorrichtung vorhanden	Ja
Anzahl der Standrollen	2	Raddurchmesser	100 mm
Tragfähigkeit pro Lade	40 kg	Verriegelungsart	doppelseitiger Verriegelungsmechanismus
Anzahl der Lade	7	Gesamttragfähigkeit	450 kg
Reifendesign	Vollgummireifen		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		