



### Produkt-Spezifikationen

|                                            |                                                                                                                                                                 |                     |               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Displaytyp</b>                          | E Ink Carta™ 1300                                                                                                                                               |                     |               |
| <b>Displayauflösung</b>                    | 1264× 1680                                                                                                                                                      | <b>Displaygröße</b> | 7" (17,80 cm) |
| <b>DPI</b>                                 | 300                                                                                                                                                             |                     |               |
| <b>Farbtiefe</b>                           | 16 Graustufen                                                                                                                                                   |                     |               |
| <b>Touchscreen</b>                         | Kapazitiv (Multisensor)                                                                                                                                         |                     |               |
| <b>Beleuchtung</b>                         | Ja (SMARTlight)                                                                                                                                                 |                     |               |
| <b>Prozessor</b>                           | Dual Core (2 × 1 GHz)                                                                                                                                           |                     |               |
| <b>RAM</b>                                 | 1 GB                                                                                                                                                            |                     |               |
| <b>Interner Speicher</b>                   | 16 GB*                                                                                                                                                          |                     |               |
| <b>Akku</b>                                | Lithium-Ionen-Polymer-Akku, 1700 mAh/ 30,7 g **                                                                                                                 |                     |               |
| <b>Lagesensor</b>                          | Ja                                                                                                                                                              |                     |               |
| <b>Sleep-Cover-Funktion</b>                | Ja                                                                                                                                                              |                     |               |
| <b>WLAN</b>                                | Ja (2,4 GHz)                                                                                                                                                    | <b>Bluetooth</b>    | Ja            |
| <b>USB-Anschluss</b>                       | Ja (USB-C)                                                                                                                                                      |                     |               |
| <b>Betriebssystem</b>                      | Linux 3.10.65                                                                                                                                                   |                     |               |
| <b>E-Book-Formate (ohne Konvertierung)</b> | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT                                                        |                     |               |
| <b>E-Book-Formate (DRM Unterstützung)</b>  | Adobe DRM (EPUB, PDF), LCP DRM (EPUB)                                                                                                                           |                     |               |
| <b>Bildformate</b>                         | JPEG, BMP, PNG, TIFF                                                                                                                                            |                     |               |
| <b>Audioformate</b>                        | M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP, FLAC (Bluetooth)                                                                                                          |                     |               |
| <b>Vorlesefunktion (Text-to-Speech)</b>    | Englisch<br>(25 zusätzliche Sprachen als kostenloser Download unter Pocketbook.de verfügbar)                                                                    |                     |               |
| <b>Wörterbücher</b>                        | 11 vorinstallierte Sprachkombinationen: u.a. Englisch - Französisch, Englisch - Deutsch (Webster's 1913), plus 42 weitere Sprachkombinationen zum Herunterladen |                     |               |
| <b>Onlinedienste</b>                       | PocketBook Cloud, Dropbox, Send-to-PocketBook                                                                                                                   |                     |               |
| <b>Anwendungen</b>                         | E-Book-Shop, Bibliothek, Wörterbuch, Browser, Hörbücher, Musikplayer, Galerie, Taschenrechner, Notizen, RSS News, Klondike, Schach, Scribble, Sudoku            |                     |               |
| <b>Digitales Ausleihen</b>                 | Ja (per Onleihe-/Libby-App)                                                                                                                                     |                     |               |
| <b>Maße</b>                                | 13,4 × 15,5 × 0,78 cm                                                                                                                                           | <b>Gewicht</b>      | 204,5 g       |
| <b>Verfügbare Farben</b>                   | Stone Green                                                                                                                                                     |                     |               |
| <b>Wasserschutz</b>                        | Ja (gemäß IPX4)                                                                                                                                                 |                     |               |
| <b>Lieferumfang</b>                        | E-Reader, USB-C-Kabel, USB-C-Audioadapter, Schnellstartanleitung, Dokumente                                                                                     |                     |               |

\* Die tatsächlich verfügbare Größe des internen Speichers kann je nach Softwarekonfiguration abweichen.

\*\* Bis zu 1 Monat Akkulaufzeit, je nach Art der Nutzung, Konnektivität und den gewählten Einstellungen.  
Kein Netzteil enthalten, empfohlene Ladeleistung 2,5–5 W, Power Delivery (PD) wird nicht unterstützt.

Produkteigenschaften, Farben und Verpackung können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Webseite PocketBook.de.

Elegant lesen, ganz unkompliziert

[www.pocketbook.de](http://www.pocketbook.de)

