

43" Neo QLED QN70H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026)

EAN 8806099020569

GQ43QN70HAUXZG

Highlight Features

- Der Vision AI Companion macht deinen TV zum intelligenten Gesprächspartner für Antworten auf fast all deine Fragen
- Hauchfeine Kontraste mit Quantum-Mini-LEDs, präzise gesteuert von der Quantum-Matrix-Technologie Slim
- Genieße dank der Quantum-Dot-Schicht von Samsung lebendige und naturgetreue Farben sowie 100 % Farbvolumen
- Hauchdünne Rahmen treffen auf ultraschlankes Profil dank AirSlim Design
- Motion Xcelerator sorgt dafür, dass du ein klares Bild ohne Bewegungsunschärfe erlebst

Compatible Accessories

- Slim Fit Wandhalterung
- VESA Wandhalterung

Verfügbar ab: Mai 2026



Technische Daten

43" Neo QLED QN70H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026)

SAMSUNG

Artikelinformationen		Smart TV		Komfort/Ausstattung	
Artikelname:	43" Neo QLED QN70H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026)	Smart TV:	Ja	Barrierefreiheit:	Sprachführung, Vergrößerung, Audiobeschreibung, Mehrfachaudioausgabe, Menü und Text Vergrößerung, hoher Kontrast, SeeColors, Farben invertieren, Graustufen, Untertitel, Vergrößerung für Gebärdensprache, Tastenwiederholung verlangsamen, Fernbedienungs-App, EAA (European Accessibility Act.) Support
EAN:	8806099020569	Samsung Bixby:	Ja	Adaptive Picture:	EyeComfort / AI Customization
Ursprungsland:	Vietnam	Amazon Alexa-Unterstützung:	Ja	Instant On (Schnelles Einschalten):	Ja
GeneralSpecs		TV Plus:	Ja	Automatische Kanalsuche:	Ja
Produktgruppe:	TV	Webbrowser:	Ja	Automatisches Ausschalten:	Ja
Display		SmartThings:	Ja	Untertitel-Unterstützung:	Ja
Bildschirmtyp:	LED	Universal Guide:	Ja	ConnectShare™ (HDD):	Ja
Bildschirmdiagonale in cm:	108	Fernfeldkommunikation:	Ja	ConnectShare™ (USB):	Ja
Bildschirmauflösung:	4K (3.840 x 2.160)	Multi View:	bis zu zwei Bereiche	Elektronische Programmzeitschrift (EPG):	Ja
Bildwiederholfrequenz (Hz):	60 Hz	Hey Google-Unterstützung:	Ja	Aufnahmefunktion (PVR) über USB:	Ja
Video		Alexa-Unterstützung:	Ja	Filmmaker Mode:	Ja
Bild-Engine:	Neural Quantum 4K AI Prozessor	SmartThings App-Unterstützung:	Ja	Menüsprachen:	bg;bs;cs;da;de;el;en;es;et;fi;fr;hr;hu;it;lt;lv;mk;nl;no;pl;pt;ro;ru;sk;sl;sq;sr;sv
HDR (High Dynamic Range):	Neo Quantum HDR	IoT Hub:	Ja	Teletext (TTX):	Ja
HDR 10+:	Ja (Adaptive)	Live Translate	Ja	Zigbee / Thread Module	Dongle Support
Kontrast:	Quantum Mini LED	Generative Wallpaper	Ja	Art Store	Ja
Betrachtungswinkel:	Wide Viewing Angle	Karaoke Mic	Ja	Spiele-Modus	
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178	App steuerbar:	Ja	Auto Game Mode (ALLM):	Ja
Micro Dimming:	Supreme Mini LED Dimming	Fußballmodus	AI Fußballmodus	Game Motion Plus:	Ja
Contrast Enhancer:	Ja	Daily+	Ja	Gamebar:	Ja
Color Booster:	Color Booster Pro	Now brief	Stimm-/Benutzererkennung	Super Ultra Wide Game View:	Ja
Film Modus:	Ja	Workout Tracker	Ja	Surround Sound:	Ja
Motion Technology:	Motion Xcelerator	Storage Share	Ja	Dynamic Black EQ:	Ja
HLG (Hybrid Log Gamma):	Ja	Konvergenz		HGIG:	Ja
Upscaling:	4K Upscaling	Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV (DLNA):	Ja	Mini Map Zoom:	Ja
Color:	Quantum Dot Display	App Casting:	Ja	Gaming Hub:	Ja
Audio		WiFi Direct:	Ja	AI Auto Game Mode	Ja
Object Tracking Sound:	OTS Lite	Smart Calibration:	Basic	TV-Empfang	
Q-Symphony:	Ja	Sound Mirroring:	Ja	Digitaler Fernsehempfang (DVB):	DVB-T2CS2
Audio-Vorauswahl-Deskriptor	Ja	Smart TV		Triple Tuner:	Ja
Lautsprecher-Typ:	2-Kanal-Sound	Smart TV:	Ja	Analog Tuner:	Ja
Ausgangsleistung (RMS) in Watt:	20 W	Samsung Bixby:	Ja	Common Interface Typ:	CI+ (1.4)
Active Voice Amplifier:	Ja	Amazon Alexa-Unterstützung:	Ja	HbbTV:	Ja
Adaptive Sound:	Adaptive Sound+	TV Plus:	Ja	Komfort/Ausstattung	
Bluetooth Audio-Unterstützung:	Ja	Webbrowser:	Ja	Barrierefreiheit:	Sprachführung, Vergrößerung, Audiobeschreibung, Mehrfachaudioausgabe, Menü und Text Vergrößerung, hoher Kontrast, SeeColors, Farben invertieren, Graustufen, Untertitel, Vergrößerung für Gebärdensprache, Tastenwiederholung verlangsamen, Fernbedienungs-App, EAA (European Accessibility Act.) Support
Dolby Decoder:	2-Kanal	SmartThings:	Ja	Adaptive Picture:	EyeComfort / AI Customization
AI Sound Controller	Ja	Universal Guide:	Ja	Instant On (Schnelles Einschalten):	Ja

Technische Daten

43" Neo QLED QN70H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026)

Konnektivität/Vernetzungsmöglichkeiten

HDMI™:	3
USB:	2
Digital-Audioausgang (optisch):	Ja (1x)
Antenneneingang:	1 x DVB-T2 / 1 x DVB-C / 1 x DVB-S2
CI+-Slot:	Ja
Netzwerkanschluss (LAN):	1
WLAN:	Ja (Wi-Fi 6E)
Bluetooth:	Ja
HDMI-eARC (enhanced Audio Return Channel):	Ja
Anynet+ (HDMI-CEC):	Ja
Bluetooth Version:	5.3

Design

TV-Design:	AirSlim Design
Rahmen Typ:	3-seitig rahmenloses Design
Front-Farbe:	Schwarz
Standfuß:	Aero Linear
Standfuß-Farbe:	Titangrau
VESA Wandhalterungsnorm:	200 x 200 mm
Grundfarbe des Produkts:	Schwarz

Leistung/Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse ^[sup] 1/s up]:	F
Eco Sensor:	Ja
Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR):	F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) in Watt:	45 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) in Watt:	140 W
Energiesparmodus:	Ja
Energieverbrauch pro Jahr in kWh:	62 kWh
Energieverbrauch im Stand-by in Watt:	0.50 W
Stromversorgung:	220-240V

Gewicht

Gewicht ohne Fuß in kg:	8.1 kg
Gewicht mit Fuß in kg:	8.4 kg
Gewicht mit Verpackung in kg:	10.9 kg

Lieferumfang (Zubehör)

Fernbedienung:	Smart Remote inkl. Batterien
Standfuß:	Ja
Stromkabel:	Ja
Anleitung:	Ja

Optionales Zubehör

Full Motion Slim Wandhalterung	Ja
--------------------------------	----

Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit:	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Home-Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit:	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an uns. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter http://www.samsung.com/de/support/ .
Remote-Service:	Bei Fragen rund um die Einstellung und Bedienung Ihres Smart TVs, unterstützen wir Sie gerne mit unserem Remote-Service.
Garantiezeit:	Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 24 Monate Garantie.

Abmessungen

Verpackung (BxHxT)	1085 x 647 x 119 mm
Maße mit Fuß (BxHxT)	965.5 x 614.7 x 198.4 mm
Maße ohne Fuß (BxHxT)	965.5 x 559.4 x 25.7 mm
Maße Standfuß (BxT)	690 x 198.4 mm
VESA- Wandhalterungsnorm	200 x 200 mm