

produktdatenblatt

Desk Charger GaN 65W mit AC-Steckdosen, weiß



CHARGES LAPTOPS



3X USB-C



2X AC



1X USB-A



1.5m
CABLE LENGTH

GaN
GAN TECHNOLOGY



6-in-1: 6 Geräte können gleichzeitig betrieben werden, mit 2x Steckdosen, 3x USB-C und 1x USB-A Ports
Universell einsetzbar: Lade und betreibe nahezu jedes Gerät, flexibel und leistungsstark für jede Situation
GaN-Technologie: Für effizienteres Laden mit geringer Wärmeentwicklung
Mehrfacher Sicherheitsschutz: Optimaler Schutz vor Überspannung und Überhitzung

Artikel-Nr.

540065

EAN/GTIN

4252011910182

UVP

49,90 €

spezifikationen

TARIC code:	85044083
Artikelgewicht:	0.451 kg
Anzahl der Anschlüsse:	7
Ladeanschlüsse:	6
Ausgang 1:	USB-C 65W DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
Ausgang 2:	DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A USB-C 65W
Ausgang 3:	USB-C 20W DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Ausgang 4:	USB-A 18W DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Eingang:	Schukostecker (Typ F)
Eingangsspannung:	AC 100-240V, 50-60Hz, 1.5A
Farbe:	silber weiß
Hauptausgang Typ:	USB-C
Hauptausgang Maximale Leistung:	65W
Kabellänge:	150 cm
Kompatibilität:	Universal Laptop Smartphone Tablet Smartwatch
Material:	Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS) Polycarbonat (PC)
Max. Leistung:	4000W
Produkt Typ:	Netzladegerät
Schnellladeprotokoll:	Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 USB Power Delivery 3.0 USB Power Delivery PPS Apple 2.4A

Mehr Informationen online unter <https://b2b.4smarts.eu/index.php?a=6348&lang=ger>