

produktdatenblatt

Ladegerät GaN Flex Pro 100W 3 USB-C+1 USB-A, weiß, Travel Edition



Multi-Geräte-Ladefähigkeit: Aufladen von bis zu vier Geräten gleichzeitig mit einer Gesamtleistung von 100W
Weltweit einsetzbar: Flexibel nutzbar mit EU-, UK- und US-Adaptoren – direkt am Gerät oder mit dem 1,5 Meter langen Verlängerungskabel
Ultimatives 100W Netzteil: Vereint die Leistung all deiner Netzteile in einem vielseitigen Gerät
Inklusive Reisetasche: Sicherer und platzsparender Transport für Ladegerät und Zubehör
GaN-Technologie: Sorgt für eine bessere Energieausnutzung, geringere Wärmeentwicklung und ein platzsparendes Design
Intelligenter Schutz: Fortschrittliche Chip-Technologie und PPS-Adaptivladung verhindern Überhitzung, Überspannung und optimieren den Ladeprozess

Artikel-Nr.	EAN/GTIN	UVP
545100	4252011910243	79,00 €

spezifikationen

TARIC code:	85044083
Artikelgewicht:	0.400 kg
Anzahl der Anschlüsse:	5
Ladeanschlüsse:	4
Ausgang 1:	USB-A 30W DC 12V/2.5A DC 20V/1.5A DC 5V/0.3A DC 9V/3A
Ausgang 2:	DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.5A USB-C 50W
Ausgang 3:	USB-C 100W DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
Ausgang 4:	USB-C 100W DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
Besonderheiten:	GaN-Technologie
Eingang:	Eurostecker (Typ C)
Eingangsspannung:	AC 110-240V, 50-60Hz 2A
Farbe:	weiß
Hauptausgang Typ:	USB-C
Kabellänge:	150 cm
Kompatibilität:	Universal Laptop Smartphone Tablet Smartwatch
Schnellladeprotokoll:	Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Qualcomm® Quick Charge™ 4+ USB Power Delivery 2.0 USB Power Delivery 3.0 USB Power Delivery PPS
Serie:	GaN Flex Pro
Verpackung:	Retail Packing mit Euroloch

Mehr Informationen online unter <https://b2b.4smarts.eu/index.php?a=6354&lang=ger>