

produktdatenblatt

Netzladegerät GaN Pocket 100W 2C+1A, weiß



Power Delivery 100W: Lädt Laptops und andere High-End-Geräte über einen einzelnen USB-C-Port blitzschnell

3 Geräte gleichzeitig: Laptop mit 65 W plus zwei weitere Geräte, ideal verteilt über USB-C & USB-A

GaN-Effizienz: Modernste Technologie für maximale Leistung bei minimaler Hitzeentwicklung

Ultrakompakt: Nur 53 × 53 mm, eines der kleinsten 100W Ladegeräte der Welt, perfekt für unterwegs



Artikel-Nr.

542100

EAN/GTIN

4252011911462

UVP

69,00 €

spezifikationen

TARIC code:	85044083
Artikelgewicht:	0.182 kg
Anzahl der Anschlüsse:	4
Ladeanschlüsse:	3
Ausgang 1:	USB-C 100W DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
Ausgang 2:	DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A USB-C 100W
Ausgang 3:	USB-A 18W DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Eingang:	Eurostecker (Typ C)
Eingangsspannung:	AC 110-240V, 50-60Hz, 1.8A
Farbe:	silber weiß
Hauptausgang Typ:	USB-C
Kompatibilität:	Nintendo Switch Universal Laptop Smartphone Tablet Smartwatch
Material:	Polycarbonat (PC)
Max. Leistung:	100W
Produkt Typ:	Netzladegerät
Schnellladeprotokoll:	Hisilicon FCP Huawei Super Charge (SCP) Qualcomm® Quick Charge™ 4+ Samsung Adaptive Fast Charge (AFC) Spreadtrum Fast Charge Protocol (SFCP) USB Power Delivery 3.0 USB Power Delivery PPS
Schutzschaltungen:	Überspannungsschutz, Entladeschutz, Überladeschutz, Kurzschlussicherung
Serie:	Pocket
Verpackung:	Retail Packing mit Euroloch

Mehr Informationen online unter <https://b2b.4smarts.eu/index.php?a=6496&lang=ger>