

produktdatenblatt

Netzladegerät PDPlug Slim Duos 20W GaN 1C+1A und USB-C Kabel 1,5m, weiß



Schnelllade-Funktion: 20W – mehr Power als der Standard
Flach, schlank, praktisch: Passt in jede Hosentasche – und in jede Steckdose
Neue Technologie: Geringere Energieverluste dank neuester GaN-Technologie
Platzsparendes Design: Kleines Gehäuse, kleiner Preis
Perfect Match: 1,5 Meter USB-C Kabel zum Laden und Datenübertragen

Artikel-Nr.

541509

EAN/GTIN

4252011911615

UVP

19,90 €

spezifikationen

TARIC code: 85044083
Artikelgewicht: 0.078 kg
Anzahl der Anschlüsse: 2

Ladeanschlüsse: 2
Ausgang 1: USB-C | 20W | DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/1.8A
Ausgang 2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A | USB-A | 18W
Zertifizierungen: TÜV zertifiziert
Besonderheiten: GaN-Technologie
Eingang: Eurostecker (Typ C)
Eingangsspannung: AC 100-240V, 50-60Hz, 0.6A
Farbe: weiß
Hauptausgang Typ: USB-C
Kompatibilität: Smartphone | Tablet
Max. Leistung: 20W
Verpackung: plastikfrei
Besonderheit:
Produkt Typ: Netzladegerät
Schnellladeprotokoll: Hisilicon FCP | Huawei Super Charge (SCP) | Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 | Samsung Adaptive Fast Charge (AFC) | USB Power Delivery 3.0 | USB Power Delivery PPS | Apple 2.4A
Schutzschaltungen: Ja
Serie: PDPlug
Verpackung: Retail Packing mit Euroloch

Mehr Informationen online unter <https://b2b.4smarts.eu/index.php?a=6526&lang=ger>