produktdatenblatt

Netzladegerät FlatPlug Duos 20W GaN 1C+1A, weiß



Abgewinkeltes Gehäuse: Vermeide Kabelbruch
Platzsparendes Design: Schlankes Ladegerät mit EU-Stecker
Maximale Flexibilität: Lädt zwei Geräte gleichzeitig – z. B. Smartphone und TWS über USB-C und USB-A
GaN-Technologie: Für effizienteres Laden mit geringer Wärmeentwicklung
Mehrfacher Sicherheitsschutz: Optimaler Schutz vor Überspannung und Überhitzung

GAN TECHNOLOGY

TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 0217010332

Artikel-Nr.	EAN/GTIN	UVP
546020	4252011912179	16,90 €

spezifikationen

TARIC code:	85044083
Artikelgewicht:	0.047 kg
Anzahl der Anschlüsse:	3
Ladeanschlüsse:	2
Ausgang 1:	USB-C | 20W | DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Ausgang 2:	DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A | USB-A | 18W
Zertifizierungen:	TÜV zertifiziert
Besonderheiten:	GaN-Technologie | Hergestellt aus recyceltem Kunststoff
Eingang:	Eurostecker (Typ C)
Eingangsspannung:	AC 100-240V, 50-60Hz, 0.6A
Hauptausgang Typ:	USB-C
Hauptausgang Maximale Leistung:	20W
Kompatibilität:	Nintendo Switch | Universal | Smartphone | Tablet | Smartwatch
Material:	Polycarbonat (PC) | Zink
Verpackung Besonderheit:	plastikfrei
Produkt Typ:	Netzladegerät
Schutzschaltungen:	Überspannungsschutz,Entladeschutz, Überladeschutz, Kurzschlusssicherung
Serie:	FlatPlug
Verpackung:	Retail Packing mit Euroloch

Mehr Informationen online unter https://b2b.4smarts.eu/index.php?a=6600&lang=ger

4smarts | 4smarts GmbH | Am Mittleren Moos 24 | 86167 Augsburg | Tel. +49 (0) 821 2070 8444