



ANSMANN Arbeitsleuchte WL1200R-DS

- Akku-Arbeitsleuchte in kompakter Bauform mit IPX6 und IK07
- Distanzsensoren für einfache Bedienung während des Arbeitseinsatzes
- Spritzwassergeschütztes sowie stoßfestes Gehäuse (IPX6/IK07)
- Integrierte Haltemagnete und Gürtelclip für universellen Arbeitseinsatz
- Leuchtweite bis zu 55 m, Leuchtdauer bis zu 10 Std., Ladezeit: ca. 3 Std.
- Lichtfarbe Haupt- und Zusatzlicht 5500k - 7500K, Farbwiedergabewert CRI Ra > 67
- Drei Helligkeitsstufen wählbar bei Haupt-LED
- Integrierter Li-Ion-Akkupack 3.7V | 2.000mAh | 7.40Wh mit Sicherheitselektronik
- Verpackung in Kartonbox, inkl. USB-C Ladekabel
- Leistungsdaten:

Modus	Max. Leuchtweite	Max. Lichtstrom	Max. Helligkeit	Max. Leuchtdauer
Niedrig	10 m	80 Lumen	200 Lux	7 Std.
Mittel	35 m	600 Lumen	1.500 Lux	5,5 Std.
Hoch	55 m	1.200 Lumen	3.500 Lux	1,5 Std.

INFORMATIONEN

Produktname	Arbeitsleuchte WL1200R-DS
Artikelnummer	1600-0564
EAN-Code	4013674195312
Zolltarifnummer	85131000
Materialgruppe	88
Lieferumfang	Leuchte, USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung

Produkt	115 × 46 × 26 mm / 167 g
Verpackung + Produkt	47 × 45 × 118 mm / 210 g
Verpackungseinheit	8 Stück (98 × 186 × 150 mm)

