



KÜHLBOX

- Nutzinhalt: 33 l
-  Gefrierraum
- Temperaturregelungsbereich -14°C bis -22°C
- Energieeffizienzklasse E (0,4 kWh/24h)
- Ablagerost aus beschichtetem Metall
- Klimaklasse N/ST (16°C - 38°C)
- Geräuschemission ≤ 40 dB (C)
- Türanschlag wechselbar
- höhenverstellbare Füße
- Innenmaße (B / H / T): 36 / 35 / 33,5 cm

MARKETINGTEXT

Mit 33 Litern Nutzinhalt und einem Temperaturbereich von -14 °C bis -22 °C eignet sich diese Kühlbox perfekt als Gefrierlösung für zuhause oder unterwegs. Dank energieeffizientem Betrieb, leisem Geräuschpegel und flexibel einstellbaren Füßen ist sie praktisch, sparsam und vielseitig einsetzbar.

MODELL	FARBE	ART.NR.	EAN	MAßE (B/H/T in cm)	GEWICHT	VE
GB 1565	weiß	501009	9 004489 010896	Gerät: 44 / 51 / 47 cm Karton: 46 / 52,8 / 49 cm	Netto: 15 kg Brutto: 16,5 kg	1

Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten