

Doppelmembranstutzen

DMS M32/4 sw

DMS M32/4 sw

Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26003301

Maße: 36,7 x 12,9 x 36,7 mm

Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, max. vier Leitungseinführungen für Steuerleitungen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, schwarz

Dichtbereich 3,5 - 6 mm pro Einführung



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP66
------------	------

Farben

Farbe Zubehör:	tiefschwarz
----------------	-------------

Maße und Gewicht

Breite:	36.7 mm
Länge:	12.9 mm
Höhe:	36.7 mm
Gewicht:	0.007 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja

Mechanische Eigenschaften

für Wandstärken max:	4.5 mm
für Wandstärken min:	1.5 mm
für Dichtbereich min:	3.5 mm
für Dichtbereich max:	6 mm
mit Kabelrückhaltung:	nein

Umgebungsbedingungen

Installationsort:	geschützter Außenbereich
-------------------	--------------------------

Vertriebsdaten

EAN:	4013902707102
ETIM Klasse:	EC000451
Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	25

Werkstoff

Material Zubehör:	Thermoplastisches Elastomer
-------------------	-----------------------------