IKS-2044BH-PH/W
WLAN-Kit



Hauptmerkmale

- Einfache und schnelle kabellose Installation
- Alle Kameras können gleichzeitig mit NVS verbunden werden
- Sichere und integrierte Videospeicherung, alle Videos werden in NVS gespeichert
- Bis zu 512 GB Speicherkapazität auf Micro-SD-Karte
- Fernverwaltung via Mobiltelefonen, alle Funktionen können über die HiLookVision App ausgeführt werden, z. B. Hinzufügen einer Kamera, Zwei-Wege-Audio, Live-Ansicht, Wiedergabe usw.
- Präzise Bewegungserkennung
- Smartes IR- und Weißlicht
- Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher für Zwei-Wege-Audio
- 2x Bulletkameras mit 4 MP Auflösung und 2,8 mm Brennweite

▪ Spezifikationen

Kamera	
Objektiv	
Brennweite	2.8 mm:
Blende	F1.6
Fokus	Fix
Sichtfeld	Horizontales Sichtfeld 94°, vertikales Sichtfeld 49°, diagonales Sichtfeld 114°
IR	
IR Reichweite	Bis zu 30 m
Komprimierungsstandard	
Videokomprimierung	H.265/H.264/MJPEG
H.264 Typ	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.265 Typ	Main Profile
Video Bitrate	32 Kbit/s bis 8 Mbit/s
Audiokomprimierung	G.711/AAC-LC
Audio Bitrate	64 Kbps (G.711ulaw)/16 bis 64 Kbps (AAC-LC)
Audio-Abtastrate	8 kHz/16 kHz
Umgebungsgeräuschfilterung	Ja
Bild	
Max. Auflösung	4MP
Stream 1	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Stream 2	50 Hz: 25 fps (768 × 432) 60 Hz: 30 fps (768 × 432)
Bildeinstellungen	Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Verstärkung, Weißabgleich, einstellbar über Client-Software oder Webbrowser
Tag-/Nachtumschaltung	Tag, Nacht, Auto, Zeitplan
Netzwerk	
Alarmauslösung	Bewegungserkennung (Alarmauslösung durch bestimmte Zieltypen (Person und Fahrzeug), Video-Manipulationsalarm, Ausnahme
Protokolle	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, UPnP
Allgemeine Funktionen	One-key Reset, Heartbeat, Spiegeln, Passwortschutz, Privatzone, Wasserzeichen, IP-Adressfilter
Schnittstellen	
Netzwerkanschluss	1x RJ45 10M/100M selbstadaptiver Ethernet-Anschluss
Reset-Taste	Ja
Allgemein	
Spannungsversorgung	12 VDC ± 25 %, 0,5 A, max. 6 W, Ø5,5 mm Koaxial-Netzstecker, Verpolungsschutz, ein Schaltadapter ist im Lieferumfang enthalten.
Stromverbrauch	≤ 6 W
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Betriebsfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	260,9 mm × 113,9 mm × 67,4 mm (10,3" × 4,5" × 2,7")
Gewicht	305 g (0,67 lb.)


Sonstiges	
Kameratascheⁿ-Typ	Bullet
Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Beleuchtung	0 Lux
Tag & Nacht	IR Cut Filter
WDR	DWDR
Schwenk-/Neigeberreich	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Drehen: 0° bis 360°
Schutzklasse	IP66
WLAN-Unterstützung	Ja
NVS	
Video und Audio	
Netzwerkkameras	4-Kanäle
Eingehende/ausgehende Bandbreite	20 Mbps/20 Mbps
Dekodierung	
Videoauflösung	6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Synchrone Wiedergabe	1-Kanal
Netzwerk	
Netzwerkschnittstelle	1x RJ45 10/100M Ethernet-Schnittstelle
Wi-Fi	
Frequenzbereich	2.4 GHz
Antennenstruktur	Antenne mit hoher Verstärkung
Übertragungsgeschwindigkeit	150 Mbps
Übertragungsstandard	IEEE 802.11b/g/n/ax
Externe Schnittstellen	
SD-Karte	32G/64G/128G/256G/512G
Allgemein	
Stromversorgung	12V DC
Verbrauch (ohne HDD und PoE aus)	≤ 6 W
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C
Betriebsfeuchtigkeit	Von 10 % bis 90 %
Abmessungen (B x H x T)	163 x 125 x 26 mm (6,4" × 4,9" × 1,0")
Gewicht (ohne Festplatte)	≤ 500 g
Set	
Zubehör	Netzadapter: 2× Kamera-Netzteil, 1× NVS-Netzteil Ethernet-Kabel: RJ45, Cat5e UTP, 1 m
Zertifizierung	CB, CE
Gewicht (inklusive Verpackung)	≤ 2 kg (4,4 lb)

▪ Verfügbare Modelle


IKS-2044BH-PH/W

die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

▪ Abmessungen



Unit: mm (inch)



scale/1:1;Unit/mm

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.