

L 850 125

850 Watt Winkelschleifer, 125 mm

Bestell-Nr. 533120

GTIN 4030293269606



- + Leichte, ergonomische Bauform mit schlankem Griff
- + Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- + Sanftanlauf
- + Arretierbarer Schiebeschalter
- + Wiederanlaufsperr nach Stromausfall
- + Spindelarretierung
- + Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- + Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- + Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie
- + Schutzhaube inklusive werkzeuglos montierbare Clip-On Haube für Trennanwendungen



Technische Daten

Leistungsaufnahme	850 W
Leistungsabgabe	510 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Greifumfang	185 mm
Abmessung LxBxH	265 x 75 x 105 mm
Gewicht	1,8 kg

Lieferumfang

- 1 Seitlicher Handgriff (533106)
- 1 Spannflansch (335282)
- 1 Schutzhaube Schleifen (534102)
- 1 Trennschutz-Haube Clip (534108)
- 1 Spannmutter M 14 (534344)
- 1 Stirnlochschlüssel (483621)

