

KERN 337-131

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 5 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	337

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1250
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	15,625
Gewicht OIML-Klasse	F2
Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	80 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10700

Bauform

Bauform Gewicht	Kontrollgewicht
Abmessungen (Ø×H)	136×132 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-443
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-443

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	136×136×132 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg

Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer	337-131-200
---------------------------	-------------

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761473898
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

