

KERN 347-037

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 g, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht



Nettogewicht ca. 0,05 kg

Bruttogewicht ca. 0,05 kg

Versandgewicht 0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761366619

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,5952
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	100
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,012
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	5 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1,6 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600

Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ B)
Abmessungen (Ø×H)	28×3 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Polieren

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-633
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	28×28×3 mm
Versandart	Paketdienst