


KERN 347-087

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 200 g, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht



Nettogewicht ca. 0,20 kg

Bruttogewicht ca. 0,20 kg

Versandgewicht 0,2 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761366718

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	23,8095
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	100
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,4819
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	200 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	10 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600

Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ B)
Abmessungen (Ø×H)	60×14,1 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-638
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×14,1 mm
Versandart	Paketdienst