

KERN 347-131

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 137×137×90 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 10 kg

Bruttogewicht ca. 10 kg

Versandgewicht 10 kg

Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 337-131-200

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 404576 1473935

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1250
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	15,625
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	250 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730

Bauform

Bauform Gewicht	Kontrollgewicht
Abmessungen (Ø×H)	137×90 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-643
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----