



Einsteiger-Analysenwaage mit Kompaktgehäuse

Merkmale	Technische Daten
• KERN AXE: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig • KERN AXS: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfwichte gegen MehrpreisSehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s • Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung • Großer Glaswindschutz, serienmäßigGroßer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut. Wägeraum B×T×H 175×150×205 mm • Hauptanwendungsbereiche: - Schmuckindustrie - Qualitätslabore - Schulen und Universitäten	• Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 16 mm • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, Ø 80 mm • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/25 °C

STANDARD	OPTION
CAL INT CAL EXT RS 232 PRINTER PCS RECIPE PERCENT UNIT MULTI FORCE 1 DAY	DAkks +3 DAYS
AXE	AXS

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Reproduzierbarkeit	Linearität	Gesamtabmessungen	Nettogewicht	Optionen
							DAkks-Kalibrierschein
KERN	[Max]	[d]			B×T×H		DAkks KERN
	g	mg	mg	mg	mm	kg	
AXE 100-4	120	0,1	0,2	± 0,3	195×300×295	5,0	963-101
AXE 200-4	220	0,1	0,2	± 0,3	195×300×295	5,0	963-101
AXS 100-4	120	0,1	0,2	± 0,3	195×300×295	5,0	963-101
AXS 200-4	220	0,1	0,2	± 0,3	195×300×295	5,0	963-101