KERN **PCJ 600-2M-Prepack**

Die Komplettlösung für Fertigverpackungsvorgänge, optional mit Eichung



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Waagen-Software-Bundle
Produktgruppe	Fertigverpackungswaage
Produktfamilie	PCJ-Prepack

Messsystem	
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	600 g
Ablesbarkeit [d]	10 mg
Reproduzierbarkeit	10 mg
Linearität	± 30 mg
USP Mindesteinwaage (k = 2, U = 0.1%)	20 g
Mindestgewicht [Min]	500 mg
Auflösung	60.000
Tarierbereich	600 g
Mögliche Justierpunkte	0 g; 100 g; 200 g; 400 g; 600 g
Justierautomatik Standard Temperaturabweichung	2 °C
Justierautomatik Standard Zeitintervall	8 h
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	120 min
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	30 mg
Konformitätsbewertung möglich	✓

Bauform	
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	163×245×80 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	163×245×80 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	131×131 mm
Abmessungen Wägefläche	131×131 mm
Libelle	✓
Fußschrauben drehbar	✓

Funktionen	
Alibispeicher	intern auf Speicher
Alibispeicher - Anzahl Speicherplätze	250.000
Zählauflösung (unter Laborbedingungen)	30.000
Zähl-Referenzgewicht eingebbar	✓
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	20 mg
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	200 mg

Schnittstelle	
EasyTouch (ET) - Kompatibilität	Vollständig

Energieversorgung	
Batterie Betriebsdauer	20 h
Batterie-Kapazität	220 mAh
Batterie-Spannung	3 V
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	24 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	48 h
Akku Ladezeit	8 h

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	15 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %

Zulassung	
CE Zeichen	✓
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichwert [e]	100 mg

Dienstleistungen	
Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-216
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-127
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d


KERN **PCJ 600-2M-Prepack**

Die Komplettlösung für Fertigverpackungsvorgänge, optional mit Eichung

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	235×365×175 mm
Nettogewicht	2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Bruttogewicht ca.	2,6 kg
Versandgewicht	3 kg

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

